



Hauptmerkmale

Produktbereich	Canalis
Kurzbezeichnung des Geräts	KBB
Produkt- oder Komponententyp	Stromschienenverteiler
Beschr. d. Sammelschiene	Gerade Länge
Geräteanwendung	Beleuchtung Netzsteckdosenverteilung
Nennbetriebsstrom I _n	40 A bei 35 °C
[U _e] Betriebsbemessungsspannung	230-400 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Sammelschienenbündelpolarität	2 N + PE
Anzahl Kreise	2
Anzahl Anzapf-Auslässe	5
Kontrolltyp	Ohne
Montagemodus	Durch Schrauben

Zusatzmerkmale

[U _{imp}] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Nennisolationsspannung U _i	690 V
[I _{cw}] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	0,94 kA
[I _{pk}] Bemessungs-Stoßstrom	9,6 kA
Thermische Belastungsgrenze	900 kA ² .s
Maximales abgestrahltes Magnetfeld	2 pT
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Max. Spannungsabfall	<0,3 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge <0,28 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge <0,25 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge <0,22 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
Normen	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Breite	30 mm
Höhe	46 mm
Länge	3 m
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Produktgewicht	5,2 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK)	IK06 entspricht EN/IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...35 °C (100 % von I _n) 35...40 °C (96 % von I _n) 40...45 °C (93 % von I _n) 45...50 °C (89 % von I _n) 50...55 °C (85 % von I _n)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	310,000 cm
VPE 1 Gewicht	5,000 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	13,000 cm
VPE 2 Breite	16,000 cm
VPE 2 Länge	315,000 cm
VPE 2 Gewicht	31,000 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	52,000 cm
VPE 3 Breite	63,000 cm
VPE 3 Länge	318,000 cm
VPE 3 Gewicht	398,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------