



HP@home  
Produkte

Deutschland

- SUCHEN
- FRAGEN AN HP
- Startseite

- Produkte**
- Tintenstrahldrucker
  - Laserdrucker
  - All-in-One
  - Fax
  - Scanner
  - HP PhotoSmart
  - Bandlaufwerke
  - CD-Writer
  - Zubehör

- Produktvergleich**
- Service und Treiber
  - Bezugsquellen
  - Newsletter

- PhotoWorld
- CreativeWorld
- TravelWorld

OnlineKaufen

## HP DeskJet 970Cxi

C6429A



Online Bestellen



LEARN MORE FROM PDF  
DOWNLOAD

### Zielkunden

Büroanwender in kleinen und mittleren Unternehmen sowie anspruchsvolle Privatanwender, die auf ultimative Foto-qualität kombiniert mit höchster Druckleistung Wert legen.

Dieser leistungsstarke Business-Profi kombiniert in beeindruckender Weise ultimative Fotoqualität mit höchster Druckleistung. Darüber hinaus bietet er viele praktische Extras wie automatisch doppelseitigen Druck, umfangreiche Papierzuführung mit 150 Blatt, Druckabbruchtaste und genaue Tintenstandsanzeige. Durch sein sehr hohes Druck - volumen, seine sehr hohe Druckgeschwindigkeit und die Netzwerkimtegration über optional erhältliche HP JetDirect PrintServer ist er auch ideal für kleine Arbeitsgruppen.

### Druckqualität

Schwarzweiß: 600 dpi mit RET  
Farbe: HP PhotoRET II oder 2.400 x 1.200 dpi auf Fotopapier

### Druckgeschwindigkeit

Schwarzweiß (DIN A4): Bis zu 11 Seiten pro Minute  
Text und Farbgrafik (DIN A4): Bis zu 8.5 Seiten pro Minute

### Schnittstelle

USB/Parallel

### Softwarekompatibilität

DOS/Win 3.1x/9x/NT 4.0 Mac OS 8.1 oder höher (über USB-Schnittstelle)

### Doppelseitiger Druck

Automatisch

### Papierhandhabung

150 Blatt

### Netzwerkfähig

über HP JetDirect PrintServer

### Besondere Merkmale

- Automatisch doppelseitiger Druck (Duplexer)
- Druckabbruchtaste
- Netzwerkfähig über optional erhältlichen HP JetDirect PrintServer
- Genaue Tintenstandsanzeige
- USB-und Parallelschnittstelle
- Automatische Patronenausrichtung
- Papierzuführung für 150 Blatt

### Gewährleistung

Ein Jahr

### Erfahren Sie mehr über die HP InkJet