



Polskie

## Karta Techniczna

# RS PRO Wytnij 5 Rękawiczki PU Szary S-XXL

Stock No: 184-6013, 184-6014, 184-6015, 184-6016, 184-6017



Kolorów	Grupa produktów
Szary	S/7 - XXL/11



EN 407

### Szczegóły Produktu:

Rękawica antyprzecięciowa chroniąca na poziomie C. Wykończenie bezszwowe. Krótkotrwała ochrona przed ciepłem kontaktowym na poziomie 1 EN407 do temperatury 100°C.

### Rękawice

Oferujemy stale zwiększającą się nowoczesną kolekcję środków ochrony rąk zaspokajającą wszelkie potrzeby użytkowników w tym zakresie. Do ich produkcji używamy najlepszej jakości materiałów oraz stosujemy najnowocześniejsze metody wytwarzania.

**Kolekcja:** Odporność na przecięcie

**Grupa produktów:** Rękawice

**Materiały:** HPPE, Włókno szklane, PU

## Funkcje i Zalety:

- Odporności na przecięcie Poziom C
- Powleczenie PU podwyższa odporność na przetarcie
- Doskonała odporność na przetarcie i przecięcie
- Powleczenie wewnętrznej części dłoni podwyższa manualność rękawicy i oddychalność całej dłoni
- Średni poziom ochrony przed przecięciem
- Oddychający dziany podkład bezszwowy
- Opakowanie detaliczne ułatwiające prezentację
- Elastyczny podkład z dzianiny o uigłeniu 13
- Odporność na przecięcie ANSI na poziomie A3

## Standardy Jakości:

- AS/NZS 2161 .2
- AS/NZS 2161 .3
- AS/NZS 2161 .4
- ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT Level (A3)
- EN 388:2016 - (4.X.4.3.C.)
- EN 407 (X.1.X.X.X.X.)
- EN 420

RS Article	Rozmiar	Kolor	Dł	Szer	Wys	Waga (Kg)	Sześcienny (m <sup>3</sup> )
1846013	S	Szary	46.0	52.0	31.0	0.0700	0.0742
1846014	M	Szary	46.0	52.0	31.0	0.0710	0.0742
1846015	L	Szary	46.0	52.0	31.0	0.0720	0.0742
1846016	XL	Szary	46.0	52.0	31.0	0.0750	0.0742
1846017	XXL	Szary	46.0	52.0	31.0	0.0610	0.0742

