


変倍 固定 実体顕微鏡

一定倍率のため、同じ条件での検査や測定用として使いやすい顕微鏡です。
各モデル10x接眼レンズ付

NSW

シリーズ




NSW-SB シリーズ

- 固定** M3560 **NSW-1SB**
¥86,000- 総合倍率10倍
- 固定** M3561 **NSW-2SB**
¥86,000- 総合倍率20倍
- 変倍** M3562 **NSW-20SB**
¥90,000- 総合倍率10倍・20倍
- 変倍** M3563 **NSW-30SB**
¥91,000- 総合倍率10倍・30倍
- 変倍** M3564 **NSW-40SB**
¥92,000- 総合倍率20倍・40倍

M3562

双眼



NSW-FTP シリーズ

- 固定** M3710 **NSW-1FTP**
¥88,000- 総合倍率10倍
- 固定** M3711 **NSW-2FTP**
¥88,000- 総合倍率20倍
- 変倍** M3712 **NSW-20FTP**
¥92,000- 総合倍率10倍・20倍
- 変倍** M3713 **NSW-30FTP**
¥93,000- 総合倍率10倍・30倍
- 変倍** M3714 **NSW-40FTP**
¥94,000- 総合倍率20倍・40倍

M3712

双眼

商品番号	M3560	M3561	M3562	M3563	M3564	M3710	M3711	M3712	M3713	M3714
商品名	NSW-1SB	NSW-2SB	NSW-20SB	NSW-30SB	NSW-40SB	NSW-1FTP	NSW-2FTP	NSW-20FTP	NSW-30FTP	NSW-40FTP
鏡体型式	双眼固定	双眼固定	双眼変倍	双眼変倍	双眼変倍	双眼固定	双眼固定	双眼変倍	双眼変倍	双眼変倍
総合倍率(実視野φmm)	10x(23)	20x(11.5)	10x(23)-20x(11.5)	10x(23)-30x(7.7)	20x(11.5)-40x(5.8)	10x(23)	20x(11.5)	10x(23)-20x(11.5)	10x(23)-30x(7.7)	20x(11.5)-40x(5.8)
接眼レンズ	DSW10x(視野数23)									
対物レンズ	1x	2x	1x-2x	1x-3x	2x-4x	1x	2x	1x-2x	1x-3x	2x-4x
作動距離(mm)	113	113	113	82.5	64.3	113	113	113	82.5	64.3
観察可能高さ(mm)	175					175				
ステージプレート(mm)	135 x 195					φ100				
照明	-					-				
ベースW(mm) x D(mm)	144 x 260					180 x 266				
高さ(mm)	326					333				
本体重量(約kg)	3.8					3.6				

NSW-PF15 シリーズ **NEW**

- 固定** M358015 **NSW-1PF15**
¥113,000- 総合倍率10倍
- 固定** M358115 **NSW-2PF15**
¥113,000- 総合倍率20倍
- 変倍** M358215 **NSW-20PF15**
¥117,000- 総合倍率10倍・20倍
- 変倍** M358315 **NSW-30PF15**
¥118,000- 総合倍率10倍・30倍
- 変倍** M358415 **NSW-40PF15**
¥119,000- 総合倍率20倍・40倍



双眼

M358215

NSW-FT15 シリーズ **NEW**

- 固定** M357015 **NSW-1FT15**
¥121,000- 総合倍率10倍
- 固定** M357115 **NSW-2FT15**
¥121,000- 総合倍率20倍
- 変倍** M357215 **NSW-20FT15**
¥125,000- 総合倍率10倍・20倍
- 変倍** M357315 **NSW-30FT15**
¥126,000- 総合倍率10倍・30倍
- 変倍** M357415 **NSW-40FT15**
¥127,000- 総合倍率20倍・40倍



双眼

M357215

NSW-T15 シリーズ **NEW**

- 固定** M354015 **NSW-1T15**
¥119,000- 総合倍率10倍
- 固定** M354115 **NSW-2T15**
¥119,000- 総合倍率20倍
- 変倍** M354215 **NSW-20T15**
¥123,000- 総合倍率10倍・20倍
- 変倍** M354315 **NSW-30T15**
¥124,000- 総合倍率10倍・30倍
- 変倍** M354415 **NSW-40T15**
¥125,000- 総合倍率20倍・40倍



双眼

M354215

商品番号	M358015	M358115	M358215	M358315	M358415	M357015	M357115	M357215	M357315	M357415	M354015	M354115	M354215	M354315	M354415	
商品名	NSW-1PF15	NSW-2PF15	NSW-20PF15	NSW-30PF15	NSW-40PF15	NSW-1FT15	NSW-2FT15	NSW-20FT15	NSW-30FT15	NSW-40FT15	NSW-1T15	NSW-2T15	NSW-20T15	NSW-30T15	NSW-40T15	
鏡体型式	双眼固定	双眼固定	双眼変倍	双眼変倍	双眼変倍	双眼固定	双眼固定	双眼変倍	双眼変倍	双眼変倍	双眼固定	双眼固定	双眼変倍	双眼変倍	双眼変倍	
総合倍率(実視野φmm)	10x(23)	20x(11.5)	10x(23)-20x(11.5)	10x(23)-30x(7.7)	20x(11.5)-40x(5.8)	10x(23)	20x(11.5)	10x(23)-20x(11.5)	10x(23)-30x(7.7)	20x(11.5)-40x(5.8)	10x(23)	20x(11.5)	10x(23)-20x(11.5)	10x(23)-30x(7.7)	20x(11.5)-40x(5.8)	
接眼レンズ	DSW10x(視野数23)															
対物レンズ	1x	2x	1x-2x	1x-3x	2x-4x	1x	2x	1x-2x	1x-3x	2x-4x	1x	2x	1x-2x	1x-3x	2x-4x	
作動距離(mm)	107	107	82.5	82.5	64.3	107	107	82.5	82.5	64.3	107	107	82.5	82.5	64.3	
観察可能高さ(mm)	125					175					41					
ステージプレート(mm)	208 x 217					φ100					φ80					
照明	15W丸型蛍光灯・50/60Hz切換式					15W丸型蛍光灯・50/60Hz切換式					15W丸型蛍光灯・50/60Hz切換式					
透過	-					5W U型蛍光灯					100V 20W(タングステン球)					
ベースW(mm) x D(mm)	220 x 284					188 x 266					160 x 219					
高さ(mm)	326					365					356					
本体重量(約kg)	5.6					5.9					5.1					