

MERKMALE

- **Wasserdichter Steckverbinder mit Schutzart IP67**
- **Einfache Installation auf vorgebohrten Platten und Maschinengehäuse**
- **Robuste Ausführung**
- **13/16-28 UN-Gewinde**
- **Kupplungen**

RS Pro, Cat5e-RJ45-Buchse

RS Best.-Nr. 111-6745



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese wasserdichte RJ45-Einbaubuchse von RS Pro ist ideal für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen. Mit einer robusten Schott- und Schraubklemmmutter kann der RJ45-Steckverbinder für die meisten Panels passen und verfügt über einen Silikon-O-Ring, um einen abgedichteten und Durable Steckverbinderpunkt für Netzwerkanwendungen zu schaffen.

Allgemeine Spezifikationen

Ethernet-Steckverbindertyp	RJ45Connector
Geschlecht	Buchse
LAN-Kategorie	Cat5e
Anzahl der Anschlüsse	1
Steckverbindertyp	RJ45
Abschirmungstyp	Geschirmt
Ausrichtung	Gerade
Kontaktwerkstoff	Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung	Gold
Anwendungen	Drahtlose AP im Freien, LED- und Display-Beleuchtung im Freien, Marine, Automobil, Militär

Elektrische Spezifikationen

Kontaktwiderstand	20mΩ
Nennstrom	1.5A
Isolatorwiderstand	DC500V±10%
Durchschlagsfestigkeit	1000VAC/DC

Mechanische Spezifikationen

Montageart	Tafelmontage
Länge	29.1mm
Breite	25.4mm
Tiefe	42.7mm
Drahtgröße	24 bis 26 AWG

Betriebsumgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur	-40 bis +105 °C.
---------------------------	------------------

Schutzkategorie

IP-Schutzart	IP68
---------------------	------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-Konformitätszertifikat
-----------------------------------	-----------------------------

