


Zahlschloss mit verstellbarem Code  
 Combination padlock with resettable code  
 Cadenas à chiffres avec code personnalisable



158/40



158/50



158/50HB50



158/65



158CS/65



158CS/50



### Technologie

- Robustes Zinkdruckgussgehäuse
- Doppelte Verriegelung des Bügels
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- CS: Bügelerschutz erschwert Zugriff durch Aufbruchwerkzeuge
- 40 mm: Individuell einstellbarer, 3-stelliger Zahlencode
- 50 mm: Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- 65 mm: Individuell einstellbarer, 5-stelliger Zahlencode

### Technology and features

- Solid body made from zinc die-cast
- Shackle made from hardened steel
- Double bolted
- CS: Shackle guard protects shackle from attacks
- 40 mm: individually resettable 3-digit code
- 50 mm: individually resettable 4-digit code
- 65 mm: individually resettable 5-digit code

### Caractéristiques techniques

- Boîtier robuste en zamac
- Anse en acier cémenté
- Double verrouillage de l'anse
- CS : anse blindée: pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels
- 40 mm : code personnalisable à 3 chiffres
- 50 mm : code personnalisable à 4 chiffres
- 65 mm : code personnalisable à 5 chiffres

Ref. Nr. Ref. No. Référence	EAN 4003318	Art.-Grp. Family Familie								Gewicht Weight Poids g	Level Level Degré	VE	Brutto / Stck. Gross / pce Brut / pce €
158/65	20332 9	0107	63	31	40	10	26	116	450	8	6		
158/40 B/DFNLI	46799 8	0107	42	24	26	6	21	72	164	4	6		
158/50 B/DFNLI	35011 5	0107	51	26	32	8	23	96	293	5	6		
158/65 B/DFNLI	21464 6	0107	63	31	40	10	26	116	450	8	3		
158/40 B/EFSP	46800 1	0107	42	24	26	6	21	72	164	4	6		
158/50 B/EFSP	35012 2	0107	51	26	32	8	23	96	293	5	6		
158/65 B/EFSP	21753 1	0107	63	31	40	10	26	116	450	8	3		
158/40 B/SDKNFN	46801 8	0107	42	24	26	6	21	72	164	5	6		
158/50 B/SDKNFN	32087 3	0107	51	26	32	8	23	96	293	5	6		
158/50HB/50 B/EFSP	08396 9	0107	52	26	57	8	23	120	274	5	6		
158/65 B/SDKNFN	21857 6	0107	63	31	40	10	26	116	450	8	3		
158CS/50 B/EFSP	72965 3	0107	52	23	27	8	23	96	332	6	6		
158CS/65 B/EFSP	72969 0	0107	69	25,5	35	10	26	116	596	9	3		