

DHP481RTJ

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

Mode percussion pour usage **EXPERT**, conçue pour les utilisations intensives exigeantes

Code EAN : 0088381674904



AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Munie d'une longue poignée pour un travail en toute sécurité
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

Capacité de batterie 5 Ah

Type de batterie

Temps de charge en moyenne 45 min.

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 500 tr/min

Vitesse à vide V2 0 à 2100 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 8250 cps/min

Frappe V2 0 à 31500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 60 Nm

Couple de serrage max. (franc) 115 Nm

Capacité maximale : vis à bois 10 x 90 mm

Capacité : vis à métaux 6 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 16 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 76 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²

Vibration perçage percussion (a_h) 6,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 85 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 96 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 205 x 79 x 266 mm

Poids net EPTA 2,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 821550-0 Coffret 2 MAKPAC

1 X 837916-4 Moulage MAKPAC

1 X Butée de profondeur

2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat

1 X 346317-0 Crochet ceinture

1 X Poignée

1 X 450128-8 Protection pour batterie