

## 特点

- 退火铜
- 绝缘、
- 各种电线尺寸
- 单股

## RS Pro 环境电线 1 mm<sup>2</sup> csa 、 红色 100m 卷装

RS 号: 183-5714



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

由 RS Pro 为您提供的实心导线，制造符合 BS6004 表 9。普通退火铜导线采用耐热 PVC 绝缘。连续额定温度为 85°C，使电线适用于各种应用，包括照明。BASEC 认证。电缆参考号电缆颜色为白色，蓝色和棕色，为协调类型。这包括电缆颜色黄色 / 绿色。所有型号均高度可靠且质量放心。

## 一般规格

电线类型	BS6004
绝缘材料	pvc
耐受	热
芯线束	1/0.8 mm
电缆形状	单核
导线材料	退火铜
绞线数	1
横截面积	0.5 平方毫米
美国线规	22AWG
应用	建筑工地、汽车发动机、飞机、加油站

## 机械规格

护套颜色	白色
长度	100m
外径	标称值 2.05mm
绝缘壁厚	0.625mm
绞线尺寸	0.8mm
绞线	1/0.8mm

## 操作环境规格

最高工作温度	85°C
工作温度范围:	最高 +85 °C

## 认证

合规性 / 认证	csa 、 rohs 合规性证书
符合标准	BS BBENCC 为我



Ø 内部:

## 恶劣环境电线

