

Professional Multi Battery LED Akku Baustrahler 4000 MA, 4500 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

AMP ii Share
Powered by **BOSCH**



**ENGINEERED IN
GERMANY**

DGUV-I
203-006
K2



**4500
LUMEN**

Artikelnummer 1173140400
EAN 4007123676613

BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 10 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- Arbeitsstrahler inklusive brennenstuhl® Schnittstellen Adapter für 5 Marken (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- Die brennenstuhl® Multi Battery Arbeitsstrahler sind Teil von AMPShare, dem markenübergreifenden 18 V Akku-System von Bosch Professional.
- Schalter mit Funktion: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 30min / 1 Ah bei 100 % Lichtleistung.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers.
- Gehäuse aus Aludruckguss.
- Gummierung zum Schutz des Gehäuses.
- Ergonomischer Griff.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Stativmontage möglich.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Multi Battery LED Akku Baustrahler 4000 MA, 4500 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



Artikelnummer 1173140400
EAN 4007123676613

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	4500 lm	Akku-Spannung	18 V
Leistungsaufnahme	40 W	Mit Steckdose	Nein
Farbtemperatur	6500 K	Schlagfestigkeit	IK08
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schutzklasse	III
Nenneingangsspannung	18 V	Schutzart (IP)	IP65
Lebensdauer	30000 h	Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2,48 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2,1 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	16,5 cm x 24,2 cm x 25,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	15,5 cm x 23,5 cm x 24,5 cm		

LIEFERUMFANG

Professional Multi Battery LED Akku Strahler 4000 MA, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche