

デュアルモニタースタンド 2面対応液晶ディスプレイモニター台

Product ID: ARMBARDUO



24インチディスプレイ2面対応モニタスタンド。単一のベースに2台のモニタを取り付け、作業スペースに配置することができます。

デスクスペースを有効に活用

デュアルクロスバー設計により、モニター1台のスペースに2台マウントすることができます。このため、デスク周りのスペースを取ることなく、空いたスペースに他のハードウェアを置いたり、書類を広げたりすることができます。奥行きが必要なデュアルモニタースタンドとは異なり、ディスプレイを壁にぴったりつけて設置できる薄型フラットバック設計になっています。

新規オフィスの備品やレイアウトを決める際、一人一人のデスクスペースを小さめにしても作業スペースを広く確保できるため、オフィスの全体的なスペースを効率的に活用することができます。



マルチモニタで効率よくマルチタスクに対応

1台のコンピュータに2台のモニタを接続すると、スクリーンスペースが増えマルチタスクが容易になり、作業効率が向上します。参照資料を1台のモニタに表示し、別の1台で作業をするなど、文書を頻繁に切り替える手間がなく、仕事ははかどります。

快適な作業環境

このデュアルモニタスタンドは、高さとチルト(傾き)の調整が簡単にでき、作業中でも手軽にディスプレイの位置を変えて快適な環境にカスタマイズすることができます。セットアップも簡単にできるスタンドタイプのモニター台です。

StarTech.com では、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- ワークステーションにモニタ2台を追加。ウィンドウを頻繁に切り替える必要がないため、作業が短時間で完了
- 単一ベースにモニタ2台を取り付け、デスクスペースを有効活用
- 個々のデスクスペースを効率良く使用し、オフィスにより多くのデスクを配置

Features

- 単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用
- 2台のディスプレイでマルチタスクに対応、作業効率をアップ
- 簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保
- 最大サイズ24インチ、合計で最大8キロまでのモニタに対応

ハードウェア	Warranty	5 Years
	VESA取り付け穴パターン	75x75 mm 100x100 mm
	取り付けオプション	デスクトップスタンド
	壁取り付け可能	なし
	多関節アーム	なし
	対応ディスプレイ数	2
性能	Maximum Height	15.9 in [405 mm]
	スイベル / ピボット	各ディスプレイで360°回転
	チルト	+/-15
	可搬重量	17.7 lb [8 kg]
	最大ディスプレイサイズ	24in
	高さ調節	あり
物理的特徴	エンクロージャタイプ	スチール&プラスチック
	色	ブラック
	製品幅	7.1 in [180 mm]
	製品重量	13.6 lb [6.2 kg]
	製品長さ	37.4 in [950 mm]
	製品高さ	16.1 in [410 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	16.4 lb [7.4 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 支柱 1 - ベースプレート 3 - M6x15 ネジ 1 - ケーブル結束クリップ(支柱) 1 - 支柱キャップ 1 - 高さ調節リング 1 - クロスバー 2 - VESA モニタマウント 8 - M4x12 ネジ 8 - M4x30 ネジ 8 - 樹脂スペーサー 1 - 六角棒レンチ (3mm)

- 1 - 六角棒レンチ (4mm)
- 2 - ケーブル結束クリップ (クロスバー)
- 1 - 取扱説明書

Product appearance and specifications are subject to change without notice.