

Scheda prodotto

Caratteristiche

16726



Principale

Gamma	DuoLine
Nome del prodotto	DuoLine D'clac XE
Tipo di prodotto o componente	Interruttore modulare
Nome abbreviato	D'clac XE
Applicazione	Distribuzione
Numero di poli	1P + N
Numero di poli protetti	1
Posizione neutro	Sinistra
Corrente nominale [In]	16 A
Tipo di rete	CA
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Codice curva	C
Potere di interruzione	Icn 3000 A
Marchi qualità	NF

Complementare

Frequenza di rete	50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz
Limite di sgancio magnetico	5...10 x In
Limite di sgancio magnetico	5...10 x In
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	3000 A 100 % x Icn conforming to EN 60898
Tipo di comando	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto per montaggio	Guida DIN
Passi 9 mm	2
Altezza	83 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	70 mm
Colore	Bianco RAL 9003
Durata meccanica	20000 cicli
Connessioni - morsetti	Plug in, top Screwless terminals, bottom 1.5...2.5 mm ² flexible wire(s) Screwless terminals, bottom 1.5...2.5 mm ² rigid wire(s)
Lunghezza spelatura fili	13 mm (parte inferiore)
Protezione differenziale	Senza

Ambiente

norme di riferimento	EN 60898
grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529 IP40 per contenitore modulare conforme a IEC 60529
temperatura ambiente di funzionamento	-25...40°C
temperatura di stoccaggio	-40...80°C

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

Contractual warranty

Periodo

18 mesi