



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Kurzbezeichnung des Geräts	GV5AP
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GV5 Motor-Leistungsschalter
Zubehör / Teilekategorie	Steuerungszubehör
Grifffarbe	Schwarz
Farbe der Grifffrontplatte	Schwarz
Montageposition des Drehgriffs	Vorne
Montageart des Drehgriffs	Direkt

Zusatzmerkmale

Verriegelung des Drehgriffs	1 bis 3 Vorhängeschlösser 5...8 mm Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Produktgewicht	0,22 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP40
Schutzart (IK)	IK07

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Umweltpunktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorgungsinformationen

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.