

Nettbrettholder bord TABLET HOLDER TABLE CLAMP

Artikkelnummer	893123	Antall salgsenheter	1 Stykk
Farge	Sølv	Salgsenhet EAN	4005546979649
Emballasjeeenhet	1 stk	Emballasjevekt (brutto)	1424.2 G
Base EAN	4005546979649	Opprinnelsesland	DE



Logoer og utmerkelser



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2018



reddot award 2018
winner

Produktbeskrivelse

- Skrivebordsmontert nettbrettholder med svingarm. Passer for nettbrett i størrelsen 7-13".
- Holderen har fleksibelt vinkling fra -6° til +46° for ergonomisk arbeidsstilling
- Kan roteres 360° for fleksibel bruk i stående og liggende størrelse (festepunkt ved 90°)
- Tyverisikring ved hjelp av en spesiell nøkkellås og integrert beskyttelse som hindrer at nettbrettet fjernes fra siden
- Symmetrisk klemmeåpning for enkel håndtering
- Åpning for lade- og strømforsyningskabel
- Gummipolstrede overflater for beskyttelse
- Høyde på bordsøylen: 295 mm, for bordtykkelser opptil 40 mm
- Radius på nettbrettarmen: 365 mm, rotasjon: 180°
- Robust takket være materialer av høy kvalitet: Aluminium, ABS
- Universelle bruksområder, f.eks. for avslappet arbeid og presentasjoner på kontorer og hjemmekontorer

Nettbrettholder bord TABLET HOLDER TABLE CLAMP

Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	100
Utvendig høyde (mm)	440
Utvendig dybde / lengde	210 mm
Påfyllingsmengde / påfyllingsmengde for	1 Tablet
Orientering Format	Stående / liggende
Brand / Varemerke	DURABLE
Skjermstørrelse	17.8 cm (7") - 33.0 cm (13")
Maks. bredde på holderen (mm)	8
Brakett symmetrisk åpning	160 - 275 mm
Displayet kan roteres (°)	360
Svingbar brakett	180° horisontal
Trinnløs justerbar helning	+ 46° / - 6°
Mulighet for bevegelse	Roterer, vipper, svinger
Bordets tykkelse	14 - 40 mm
Høyde på bordsøyle (mm)	295
Kabelhåndtering	ja
Maks. belastningskapasitet	Maks. 1 kg
Tyverisikring	ja
Montering	Enkel montering
Opprinnelsesland	Tyskland
Type base / feste	Bordklemme