

# Lampe de camping LED GL 400 AS solaire rechargeable, 400 lm, IP44

Le compagnon idéal pour accompagner vos activités en intérieur comme en extérieur

2 | ANS  
GARANTIE  
FABRICANT

Référence  
Code-barre

1173740005  
4007123691838

## DESCRIPTION

- Idéal pour vos soirées en extérieur, les travaux de bricolage nécessitant une douce lumière, etc.
- Dôme translucide, non éblouissant pour un éclairage panoramique.
- Structure en matière plastique résistante aux ultra-violets avec socle muni d'un revêtement en caoutchouc antidérapant.
- Panneau solaire (80x80 mm) : 0,3Wp.
- Anse en matière plastique robuste et rabattable.
- Recharge via le panneau solaire ou le port USB C (fonctionne pendant la charge).
- Batterie Li-Ion 3,6 V/3 Ah intégrée, rechargeable et remplaçable avec témoin de charge.
- 3 modes d'éclairage : 10 % / 50 % / 100 %.
- Autonomie max. : 45h.
- Temps de chargement : 2,5h.
- Fonction Powerbank (batterie externe de secours) 5VDC 2 A avec port USB C.
- 1 m de câble de chargement USB C vers USB C fourni.

## DONNÉES TECHNIQUES

Température de couleur	5000 K
Capacité de la batterie	3 Ah
Tension de la batterie	3,6 V
Type de batterie	18650

Technologie batterie	Lithium-Ion
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK05
Classe de protection	III
Couleur	noir

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	0,4 kg
Dimensions LxlxH (sans emballage)	12 cm x 12 cm x 10,1 cm

Poids du produit (emballage fourni)	0,51 kg
Dimensions LxlxH (emballage compris)	12,5 cm x 12,5 cm x 14 cm

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Lampe de camping LED GL 400 AS, 1m câble de chargement USB C