

## ケーブル - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 2289683

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



丸ケーブルセット、50ピンソケットコネクタ×2 ( 1:1接続 )、32チャンネルに接続、ケーブル長 : 10 m

### 基本情報

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 梱包                   | 1 pc                                                                                                  |
| GTIN                 | <br>4 017918 057749 |
| 1個あたりの重量 ( 梱包を含まない ) | 1552.1 g                                                                                              |
| 関税                   | 85444290                                                                                              |
| 生産国                  | ドイツ                                                                                                   |
| 注意                   | 受注生産 ( 返品不可 )                                                                                         |

### 技術データ

#### その他

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 定格電圧U <sub>N</sub> | < 50 V AC                      |
|                    | 60 V DC                        |
| 各バスの最大定格電流         | 1 A                            |
| 最大導体抵抗             | 0.16 Ω/m                       |
| ケーブルの長さ            | 10 m                           |
| 単線、断面積             | 0.14 mm <sup>2</sup>           |
| 使用ケーブル : ばら線数 :    | 7                              |
| 単線、材質              | スズメッキ銅                         |
| 外径                 | 10.3 mm                        |
| ケーブル、プリアセンブリ       | IDC、IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 |
| シールド               | なし                             |
| 外部シース素材            | PVC                            |
| 外部シース、色            | グレー RAL 7035                   |

#### 環境条件

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 使用周囲温度           | -20 °C ... 50 °C        |
| 周囲温度 ( 保管時/運搬時 ) | -20 °C ... 70 °C        |
| 難燃性              | IEC 60332-1             |
|                  | DIN VDE 0482 Part 332-1 |

# ケーブル - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 2289683

## 技術データ

### 環境条件

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 耐油性   | DIN VDE 0472 Part 803、テストタイプB |
| 耐ガソリン | 防未                            |

### プラグインコネクタ、モジュール側

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 接続方法       | IDC/FLKソケットコネクタ ( 2.54 mm ) |
| 接続数        | 1                           |
| 極数         | 50                          |
| 接続電線断面積AWG | 26                          |

### プラグインコネクタ、コントローラ側

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 接続方法       | IDC/FLKソケットコネクタ ( 2.54 mm ) |
| 接続数        | 1                           |
| 極数         | 50                          |
| 接続電線断面積AWG | 26                          |

### サポートするコントローラ

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| コントローラ      | SIEMENS S7-300 / ET 200 M |
| - 適切なI/Oカード | CPU 313C                  |
|             | CPU 313C-2DP              |
|             | CPU 313C-2PtP             |
|             | CPU 314C-2DP              |
|             | CPU 314C-2PtP             |
|             | 6ES7 321-1BL00-0AA0       |
|             | 6ES7 322-1BL00-0AA0       |
|             | 6ES7 322-8BH01-0AB0       |
|             | 6ES7 323-1BL00-0AA0       |
|             | 6ES7 326-1BK02-0AB0       |
|             | 6ES7 326-1RF00-0AB0       |
|             | 6ES7 326-2BF01-0AB0       |
|             | 6ES7 326-2BF10-0AB0       |
|             | 6ES7 331-1KF01-0AB0       |
|             | 6ES7 331-7NF00-0AB0       |
|             | 6ES7 331-7NF10-0AB0       |
|             | 6ES7 331-7PF01-0AB0       |
|             | 6ES7 331-7PF11-0AB0       |
|             | 6ES7 332-5HF00-0AB0       |
|             | 6ES7 350-2AH01-0AE0       |
|             | 6ES7 357-4AH01-0AE0       |
| コントローラ      | SIEMENS S7-400            |
| - 適切なI/Oカード | 6ES7 421-1BL01-0AA0       |
|             | 6ES7 421-7BH01-0AB0       |
|             | 6ES7 421-7DH00-0AA0       |

## ケーブル - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 2289683

### 技術データ

#### サポートするコントローラ

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
|             | 6ES7 422-1BL00-0AA0                    |
|             | 6ES7 422-7BL00-0AB0                    |
|             | 6ES7 431-0HH0-0AB0                     |
|             | 6ES7 431-1KF00-0AB0                    |
|             | 6ES7 431-1KF10-0AB0                    |
|             | 6ES7 431-1KF20-0AB0                    |
|             | 6ES7 431-7KF00-0AB0                    |
|             | 6ES7 431-7KF10-0AB0                    |
|             | 6ES7 431-7QH00-0AB0                    |
|             | 6ES7 432-1HF00-0AB0                    |
| コントローラ      | Schneider Electric MODICON TSX QUANTUM |
| - 適切なI/Oカード | DDI 353                                |
|             | DDI 841                                |
|             | DDI 853                                |
|             | DAI 340                                |
|             | DAI 353                                |
|             | DAI 440                                |
|             | DAI 453                                |
|             | DDO 353                                |
|             | DDM 390                                |
|             | ACI 030                                |
|             | ACI 040                                |
|             | ATI 030                                |
|             | ARI 030                                |
|             | AVI 030                                |
|             | ACO 020                                |
|             | ACO 130                                |
|             | AVO 020                                |
|             | EHC 105                                |
|             | EHC 202                                |
| コントローラ      | ALLEN-BRADLEY ControlLogix             |
| - 適切なI/Oカード | 1756-IA16I                             |
|             | 1756-IB16D                             |
|             | 1756-IB16I                             |
|             | 1756-IB32                              |
|             | 1756-IH16I                             |
|             | 1756-OB32                              |
|             | 1756-IF8                               |
|             | 1756-IF16                              |
|             | 1756-HSC                               |

## ケーブル - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 2289683

### 技術データ

#### サポートするコントローラ

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
|             | 1756-M02AE                  |
| コントローラ      | ALLEN-BRADLEY PLC 5         |
| - 適切なI/Oカード | 1771 IBN                    |
|             | 1771 OBN                    |
| コントローラ      | HONEYWELL Experion PKS C200 |
| - 適切なI/Oカード | TC-IDK 161                  |
|             | TC-IDX 161                  |
|             | TC-IDJ 161                  |
|             | TC-IDD 321                  |
|             | TC-ODD 321                  |
|             | TC-IAH 161                  |
| コントローラ      | ALLEN-BRADLEY SLC 500       |
| - 適切なI/Oカード | 1746 OA16                   |
|             | 1746 OW16                   |

### 分類

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27060306 |
| eCl@ss 4.1 | 27060306 |
| eCl@ss 5.0 | 27061801 |
| eCl@ss 5.1 | 27061801 |
| eCl@ss 6.0 | 27061801 |
| eCl@ss 7.0 | 27061801 |
| eCl@ss 8.0 | 27249205 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000237 |
| ETIM 3.0 | EC000237 |
| ETIM 4.0 | EC000237 |
| ETIM 5.0 | EC000237 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 26121620 |
| UNSPSC 7.0901 | 26121620 |
| UNSPSC 11     | 26121620 |
| UNSPSC 12.01  | 26121620 |
| UNSPSC 13.2   | 26121620 |

### 認証

#### 認証

## ケーブル - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 2289683

### 認証

---

#### 認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

---

#### 防爆認証

---

#### 提出した認証

---

### 認証の詳細

UL Recognized



cUL Recognized



EAC

cULus Recognized

