



22202590

ABS Gehäuse ABS Kleinschaltschrank 200 x 250 x 150 mm

ABS Gehäuse ABS Kleinschaltschrank 200 x 250 x 150 mm

[Kataloge](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	200 mm
Breite	250 mm
Tiefe	150 mm
Material	ABS
Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Schutzart	IP65
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	60 °C
Schutzisolierung	vollschutzisoliert nach VDE 0100
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	4x10 ¹⁵ Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Sonderfarben auf Anfrage	Ja
Zulassungen	Maritime Register, UL 508A

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	0.725 kg
GTIN	4250157915702

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC000261
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



10011205
Montageplatte für 21.202500



10013101
Frontplatte für 21.202500



21620001
Knebelgriff für Kleinschaltschrank



21620002
Knebelgriff mit Schloss für Kleinschalts



21620003
3 Kant Verschluss für Kleinschaltschrank



21620004
4 Kant Verschluss für Polyglas (8mm)