

# EB 80- DIK BU - Einlegebrücke

2715940

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715940>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 80, Farbe: blau



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2715940
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z2X
GTIN	4017918061692
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	35,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	34,78 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

# EB 80- DIK BU - Einlegebrücke



2715940

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715940>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Einlegebrücke
Polzahl	80
Rastermaß	6,2 mm
Potenziale	80

### Maße

Rastermaß	6,2 mm
-----------	--------

### Materialangaben

Farbe	blau (RAL 5015)
Material	Cu
Isolierstoff	PA

### Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

# EB 80- DIK BU - Einlegebrücke

2715940

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715940>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--