



Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Endabdeckung
Zubehör / Teilekategorie	Kabelkanalzubehör
Kompatible Produktfamilie	Opale Resi9
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	18
Normen	NFC 15-100 NF EN 50085-2-1

Zusatzmerkmale

Material	Kunststoff
Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
Schutzzart (IP)	IP40 entspricht EN/IEC 60529
Schutzzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262 IK08 entspricht EN 50102
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	35 mm
Breite	364 mm
Tiefe	66 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich