

## ケーブル - FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - 2296485

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

丸ケーブルセット、20ピンソケットコネクタ、1:1接続、MODICON TSX Micro、Premium、Quantumなどに使用可能、ピン数：20、ケーブル長：2.0 m



### 特長

✓ シールドなし

### 基本情報

|                   |                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 梱包                | 1 pc                                                                                                   |
| GTIN              | <br>4 017918 570002 |
| 1個あたりの重量（梱包を含まない） | 168.9 g                                                                                                |
| 関税                | 85444290                                                                                               |
| 生産国               | ドイツ                                                                                                    |

### 技術データ

#### その他

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 定格電圧U <sub>N</sub> | < 50 V AC                      |
|                    | 60 V DC                        |
| 各バスの最大定格電流         | 1 A                            |
| 最大導体抵抗             | 0.16 Ω/m                       |
| ケーブルの長さ            | 2 m                            |
| 単線、断面積             | 0.14 mm <sup>2</sup>           |
| 使用ケーブル：ばら線数：       | 7                              |
| 単線、材質              | スズメッキ銅                         |
| 外径                 | 7.6 mm                         |
| ケーブル、プリアセンブリ       | IDC、IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 |
| シールド               | なし                             |
| 外部シース素材            | PVC                            |
| 外部シース、色            | グレー RAL 7035                   |

#### 環境条件

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 使用周囲温度        | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度（保管時/運搬時） | -20 °C ... 70 °C |

## ケーブル - FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - 2296485

### 技術データ

#### 環境条件

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 難燃性   | IEC 60332-1                   |
|       | DIN VDE 0482 Part 332-1       |
| 耐油性   | DIN VDE 0472 Part 803、テストタイプB |
| 耐ガソリン | 防未                            |

#### プラグインコネクタ、モジュール側

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 接続方法       | IDC/FLKソケットコネクタ ( 2.54 mm ) |
| 接続数        | 1                           |
| 極数         | 20                          |
| 接続電線断面積AWG | 26                          |

#### プラグインコネクタ、コントローラ側

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 接続方法       | IDC/FLKソケットコネクタ ( 2.54 mm ) |
| 接続数        | 1                           |
| 極数         | 20                          |
| 接続電線断面積AWG | 26                          |

#### サポートするコントローラ

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| コントローラ      | GE-FANUC 90-30            |
| - 適切なI/Oカード | IC693 ALG220              |
|             | IC693 ALG221              |
|             | IC693 ALG222              |
|             | IC693 ALG223              |
|             | IC693 ALG390              |
|             | IC693 ALG391              |
|             | IC693 ALG392              |
|             | IC693 ALG442              |
|             | IC693 MDL241              |
|             | IC693 MDL634              |
|             | IC693 MDL645              |
|             | IC693 MDL646              |
|             | IC693 MDL732              |
|             | IC693 MDL733              |
|             | IC693 MDL740              |
|             | IC693 MDL741              |
|             | IC693 MDL742              |
| コントローラ      | SIEMENS S7-300 / ET 200 M |
| - 適切なI/Oカード | CPU 312C                  |
|             | CPU 313C                  |
|             | CPU 313C-2DP              |
|             | CPU 313C-2PtP             |
|             | CPU 314C-2DP              |

## ケーブル - FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - 2296485

### 技術データ

#### サポートするコントローラ

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
|             | CPU 314C-2PtP              |
|             | 6ES7 321-1BH02-0AA0        |
|             | 6ES7 321-1BH10-0AA0        |
|             | 6ES7 321-1BH50-0AA0        |
|             | 6ES7 321-1BL00-0AA0        |
|             | 6ES7 321-7BH01-0AB0        |
|             | 6ES7 322-1BH01-0AA0        |
|             | 6ES7 322-1BH10-0AA0        |
|             | 6ES7 322-1BL00-0AA0        |
|             | 6ES7 322-8BF00-0AB0        |
|             | 6ES7 322-8BH01-0AB0        |
|             | 6ES7 323-1BH01-0AA0        |
|             | 6ES7 323-1BL00-0AA0        |
|             | 6ES7 331-7HF01-0AB0        |
|             | 6ES7 331-7KB02-0AB0        |
|             | 6ES7 331-7KF02-0AB0        |
|             | 6ES7 331-7NF00-0AB0        |
|             | 6ES7 331-7PF01-0AB0        |
|             | 6ES7 331-7PF11-0AB0        |
|             | 6ES7 332-5HD01-0AB0        |
|             | 6ES7 332-5HB01-0AB0        |
|             | 6ES7 332-7ND02-0AB0        |
|             | 6ES7 332-8TF01-0AB0        |
|             | 6ES7 334-0CE01-0AA0        |
|             | 6ES7 334-0KE00-0AB0        |
|             | 6ES7 335-7HG01-0AB0        |
|             | 6ES7 336-4GE00-0AB0        |
|             | 6ES7 338-4BC01-0AB0        |
|             | 6ES7 350-1AH03-0AE0        |
|             | 6ES7 350-2AH01-0AE0        |
|             | 6ES7 351-1AH01-0AE0        |
|             | 6ES7 352-1AH02-0AE0        |
|             | 6ES7 353-1AH01-0AE0        |
|             | 6ES7 354-1AH01-0AE0        |
|             | 6ES7 355-0VH10-0AE0        |
|             | 6ES7 355-1VH10-0AE0        |
|             | 6ES7 357-4AH01-0AE0        |
| コントローラ      | ALLEN-BRADLEY ControlLogix |
| - 適切なI/Oカード | 1756-IN16                  |
|             | 1756-IA8D                  |

## ケーブル - FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - 2296485

### 技術データ

#### サポートするコントローラ

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
|             | 1756-IA16                              |
|             | 1756-IB16                              |
|             | 1756-IC16                              |
|             | 1756-OB16E                             |
|             | 1756-IF6I                              |
|             | 1756-IR6I                              |
|             | 1756-IT6I                              |
|             | 1756-OF4                               |
|             | 1756-OF6CI                             |
|             | 1756-OF8                               |
|             | 1756-PLS                               |
| コントローラ      | ALLEN-BRADLEY SLC 500                  |
| - 適切なI/Oカード | 1746 OB16                              |
|             | 1746 OV16                              |
|             | 1746 OG16                              |
|             | 1746 IA16                              |
|             | 1746 IB16                              |
|             | 1746 ITB16                             |
|             | 1746 IN16                              |
|             | 1746 IV16                              |
|             | 1746 ITV16                             |
|             | 1746 IG16                              |
| コントローラ      | HONEYWELL Experion PKS C200            |
| - 適切なI/Oカード | TC-IDX 081                             |
|             | TC-IDA 161                             |
|             | TC-IAH 061                             |
|             | TC-IXR 061                             |
|             | TC-IXL 061                             |
|             | TC-OAH 061                             |
|             | TC-OAV 061                             |
|             | TC-OAV 081                             |
| コントローラ      | Schneider Electric MODICON TSX QUANTUM |
| - 適切なI/Oカード | DDI 353                                |
|             | DDI 853                                |
|             | DAI 353                                |
|             | DAI 453                                |
|             | DDO 353                                |

## ケーブル - FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - 2296485

### 分類

eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27060306 |
| eCl@ss 4.1 | 27060306 |
| eCl@ss 5.0 | 27061801 |
| eCl@ss 5.1 | 27061801 |
| eCl@ss 6.0 | 27061801 |
| eCl@ss 7.0 | 27061801 |
| eCl@ss 8.0 | 27249205 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000237 |
| ETIM 3.0 | EC000237 |
| ETIM 4.0 | EC000237 |
| ETIM 5.0 | EC000237 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 26121620 |
| UNSPSC 7.0901 | 26121620 |
| UNSPSC 11     | 26121620 |
| UNSPSC 12.01  | 26121620 |
| UNSPSC 13.2   | 26121620 |

### 認証

#### 認証

#### 認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

#### 防爆認証

#### 提出した認証

#### 認証の詳細

UL Recognized 

## ケーブル - FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - 2296485

### 認証

cUL Recognized 

EAC

EAC

cULus Recognized 

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>