

7-...

Chasse-goupille long à lame rapportée

MARTELLERIE



Description

Chasse-goupille long à manche rapporté, manche zingué.

Produit conforme à la norme

NF E71-211

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : 7-2

d (mm)	2	d1 mm	8
L (mm)	126	l (mm)	85
Poids (g)	45	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 7-3

d (mm)	3	d1 mm	8
L (mm)	137	l (mm)	9
Poids (g)	45	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 7-4

d (mm)	4	d1 mm	10
L (mm)	165	l (mm)	100
Poids (g)	50	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 7-5

d (mm)	5	d1 mm	10
L (mm)	187	l (mm)	115
Poids (g)	60	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 7-6

d (mm)	6	d1 mm	12
L (mm)	210	l (mm)	128
Poids (g)	65	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 7-8

d (mm)	8	d1 mm	12
L (mm)	235	l (mm)	148
Poids (g)	70	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 7-10

d (mm)	10	d1 mm	14
L (mm)	245	l (mm)	148
Poids (g)	70	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outils 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)