

PSBJ-GSK/S-N GN - 测试插头插片

3032892

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032892>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



测试插头插片，用于UGSK/S滑块式端子，带滑块，颜色: 绿色

商业数据

订货号	3032892
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z3X
产品关键代码	BE2Z3X
目录页面	页码588 (C-1-2019)
GTIN	4046356948340
单件重量（含包装）	7.67 g
单件重量（不含包装）	7.62 g
原产地	PL

PSBJ-GSK/S-N GN - 测试插头插片



3032892

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032892>

技术数据

说明

应用说明	用于UGSK/S滑块式端子
------	---------------

产品属性

产品类型	测试插座
------	------

连接数据

测试插座扭矩	0.6
--------	-----

尺寸

宽度	6 mm
高度	4.8 mm
深度	44 mm

材料规格

颜色	绿色 (RAL 6021)
接触件材料	PE-LD，镀银黄铜

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

PSBJ-GSK/S-N GN - 测试插头插片



3032892

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032892>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141148
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSBJ-GSK/S-N GN - 测试插头插片



3032892

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032892>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn