

programme Plexo complet saillie IP 55 - IK 07

inters, poussoirs, détecteur de mouvement, inters à clé, prises de courant, sortie de câbles, piquet de jardin



697 11



697 12



697 31



697 79

Livrés complets avec 2 embouts
Avec bornes automatiques
Fonction témoin ou lumineuse livrés avec lampes 230 V
Lampes en accessoire p. 23

Emb. Réf. Interrupteurs 10 AX - 250 V

Emb.	Réf.	IP 55 - IK 07
	Gris	
10	697 11	Va-et-vient
10	697 12	Va-et-vient témoin
5	697 13	Va-et-vient lumineux
10	697 15	Double va-et-vient

Poussoirs 10 A

Emb.	Réf.	IP 55 - IK 07
	Gris	
10	697 20	Poussoir NO
10	697 22	Poussoir NO lumineux

Détecteurs de mouvement

Emb.	Réf.	IP 55
	Gris	
	Blanc	
1	697 40	<p>Permettent la commande de lampes : - 2 000 W maxi en incandescence, halogène 230 V et halogène 12 V - 1 000 VA maxi en fluorescence Durée d'éclairage réglable de 12 s à 16 min après dernière détection Portée maxi : 9 m avec produit installé à 2,50 m de haut en position murale Hauteur minimum d'installation : 1,70 m Cache découpable pour réduire la zone de détection Dim. : 90 x 91 mm, diamètre 91 mm</p>
	697 80	
		Détecteur à angle de détection 360°

Interrupteurs à clé "accès sécurisé" 10 A - 250 V

Emb.	Réf.	IP 20 - IK 07
	Gris	
	Blanc	
1	697 06	<p>Inter à clé pour barillet européen 1 pôle inter/poussoir 3 positions 1-0-2 Barillet réf. 697 95 ci-dessous</p>
	697 57	
1	697 95	Barillet européen Livré avec 1 jeu unique de 3 clés

Emb. Réf. Prises de courant 16 A - 250 V

Emb.	Réf.	IP 55 - IK 07
	Gris	
1	697 31	Avec bornes automatiques 2P+T avec éclips de protection

Prises de courant 20 et 32 A

Emb.	Réf.	20 A - IP 55 - IK 08
	Gris	
		A vis
5	916 55	2P+T - 230 V~
5	916 56	3P+T - 400 V~
5	916 57	3P+N+T - 400 V~
		32 A - IP 44 - IK 08
		A vis
5	558 72	2P+T - 230 V~
5	558 75	3P+T - 400 V~
5	558 77	3P+N+T - 400 V~
		Embouts
50	919 14	Pour prise saillie 20 A
50	919 15	Pour prise saillie 32 A

Sorties de câbles

Emb.	Réf.	IP 55 - IK 07
	Gris	
	Blanc	
5	697 45	
	697 79	
		Equipée de serre-câble

Piquet de jardin

Emb.	Réf.	IP 55 - IK 07
	Gris	
10	697 49	Equipé de 2 prises 2P+T précâblées en face avant 1 seul mécanisme à câbler 2 postes disponibles pour autres fonctions composables en face arrière