



## Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Kurzbezeichnung des Geräts	KSA
Angebotstyp	Erweitert
Produkt- oder Komponententyp	Mehrwege-Winkelstück
Beschreibung der Sammelschiene	Feuersperre auf Maßanfertigung (nur eine Seite)
Produktkompatibilität	Canalis KSA Stromschienenverteiler 500...1000 A
Geräteanwendung	Richtungsänderung
Conductors material	Aluminium
Polarität des Sammelschienenverters	3L + N + PE
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	630 A bei 35 °C
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 - 690 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Öffnungswinkel	90 °
Richtungsänderungstyp	Richtung 1: hochkant zu aufwärts - Richtung 2: flach zu links -
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Abmessungstyp	Maßanfertigung
Länge	290...800 Mm für die Seite A 200...800 Mm für die Seite B 290...800 Mm für die Seite C 700...1200 mm für die Seite mit Brandbarriere

## Zusatzmerkmale

Breite	113 mm
Tiefe	146 mm
Montageort	Auf Kabelkanälen
Montagemodus	Durch Schrauben
Elektrische Verbindung	Geschmierter Gleitkontakt
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

## Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
----------------	---------------------------

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Mercury free	Ja

RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.