
CLIXX® 20 LG

Entradas de cable con membrana con anti-tracción, plástico, RAL 7035, M20





Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.


RoHS

Material	Polipropileno
Material membrana	TPE
Rango de temp. mínima	-40 °C
Rango de temperatura máxima	65 °C
Prueba de hilo incandescente	750 °C
Grado de protección	IP66 / IP67
Ø de rosca D	20
Longitud de rosca L	7,3 mm
Ø cable mínimo	6 mm
Ø cable máximo	13 mm
Longitud total TL	15 mm
Ø de agujero	20,5 mm - 20,7 mm
Grosor de pared S	0,8 mm - 3,5 mm
Color producto	RAL 7035
Código RAL 7035	10101359
Tipo	CLIXX® 20 LG
Unidad de embalaje	50
Número EAN	4007685015806
Número de tarifa	39269097

23.07.2026

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice



Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice