



## 1.6 Coffrets de commande en acier inoxydable

Dimensions mm			Référence CP	Page
Largeur	Hauteur	Profondeur		
320	240	160	6670.000	275
400	320	160	6672.000	275

### Homologations :

- CSA
- UL
- C-UL



## 1.7 Armoires et coffrets Ex en acier inoxydable

### Avec couvercle vissé

Dimensions mm			Référence KEL	Page
Largeur	Hauteur	Profondeur		
150	150	80	9301.000	287
200	200	80	9303.000	287
300	150	80	9302.000	287
300	200	80	9304.000	287
300	300	120	9306.000	287
400	200	120	9305.000	287

### Avec porte

Dimensions mm			Nombre de serrures	Référence KEL	Page
Largeur	Hauteur	Profondeur			
200	300	155	1	9401.600	287
300	380	210	1	9409.600	287
380	300	155	1	9402.600	287
380	380	210	1	9403.600	287
380	600	210	2	9404.600	287
600	600	210	2	9405.600	287
600	760	210	2	9406.600	287
760	760	300	2	9407.600	287
800	1000	300	2	9408.600	287

### Homologations :

- PTB



## 1.7 Armoires et coffrets Ex en matière plastique

Dimensions mm			Référence KEL	Page
Largeur	Hauteur	Profondeur		
200	300	150	9201.600	288
250	350	150	9202.600	288
300	400	200	9203.600	288
400	400	200	9204.600	288
400	600	200	9205.600	288
500	500	300	9207.600	288
600	600	200	9206.600	288
600	800	300	9208.600	288
800	1000	300	9209.600	288

### Homologations :

- PTB