

# 720 Nitrile



## Maglia di poliestere/nylon Rivestimento di nitrile

### DESCRIZIONE

- Totalmente rivestito, rivestimento supplementare su tutta la mano
- Bordo smerlato
- Finitura rugosa su tutta la superficie
- Trattamento antibatterico e antiodore
- Trattamento speciale agli idrocarburi
- Forma anatomica

### VANTAGGI

- Guanto leggero ed elastico, con pochi pelucchi; resiste alle deformazioni e mantiene la forma più a lungo
- Protegge le mani da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, offre una presa efficace e durevole
- Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi, con una presa sicura degli oggetti
- Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa
- Igiene garantita
- Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato
- Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle
- Protezione estesa all'avambraccio

### CONSIGLIATO PER LA PROTEZIONE DAI SEGUENTI RISCHI:

Presa

Protezione chimica

### CONSIGLIATO PER I SEGUENTI SETTORI:

Settore marittimo

chimico

### TAGLIE DISPONIBILI

7/S • 8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL

### LUNGHEZZA

A seconda della taglia, in mm (appiattito)

300-320

### CONFEZIONE

Paia per confezione/cartone

10/120

### COLORE SUPPORTO/RIVESTIMENTO

Blu

### SPESSORE

in mm

1,10

### CONSIGLI PER L'USO

- La taglia indicata corrisponde a un guanto ben calzato sulla mano
- Il livello di prestazioni di impermeabilità definito (EN374-3) non riflette il livello di protezione effettivo presso il posto di lavoro – le prestazioni possono essere condizionate da altri fattori.
- Fare una prova prima di utilizzare i guanti con prodotti chimici diversi da quelli testati
- Guanti estremamente resistenti alla trazione; non utilizzare in caso di rischio di intrappolamento in macchine in movimento
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità

• Prima di togliere i guanti sciacquarli sotto l'acqua corrente, utilizzando un

89/686/CEE Cat.III	EN 388 - 2003	ABRASIONE 0 1 2 3 4	TAGLIO 0 1 2 3 4 5	EN 374-2 - 2003	EN 374-3 - 2003	A - METANOLO 0 1 2 3 4 5 6	J - N-EPTANO 0 1 2 3 4 5 6
0120	3132	STRAPPO 0 1 2 3 4	PUNTURA 0 1 2 3 4			K - SODA CAUSTICA 40% 0 1 2 3 4 5 6	L - ACIDO SOLFORICO 96% 0 1 2 3 4 5 6
						AJKL	

Attestato di certificazione CE  
rilasciata dall'organismo notificato  
0120

SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services certification 202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Regno Unito

### SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

[ Data di aggiornamento 13/10/11 ]

**SHOWA**

La perfezione in comfort e destrezza