

DEWALT

DCF610D2 Visseuse 10,8 Volts 2Ah Li-Ion



- Conception compacte, légère et parfaitement équilibrée.
- Excellent contrôle de la puissance grâce à un réglage précis du couple en 15 positions vissage + 1 position perçage.
- Poignée ergonomique développée avec un revêtement en caoutchouc de haute qualité pour assurer un confort maximal à l'utilisateur.
- Engrenage entièrement métallique pour assurer une transmission efficace et une durabilité à toute épreuve.
- La bague 3 LED, brevetée, fournit un éclairage maximal sans aucune zone d'ombre.



| | |
|------------------|----------------|
| Voltage | 10,8 V |
| Type de batterie | 2Ah Li-Ion |
| Porte-outils | 1/4" (6,35 mm) |
| Vitesse à vide | 0-1050 tr/min |
| Couple maximal | 8 Nm |
| Poids | 0,96 kg |
| Gencod | 5035048453278 |

Équipement standard : chargeur 40 minutes, 2 batteries 10,8V 2Ah Li-Ion et mallette de transport de haute qualité.

Prix :