

MERKMALE

- **Hard Touch- und Soft-Touch-Schalter**
- **Konvexe Linse für glatten langen Strahl**
- **Stroboskop- und Sicherheits-Signalleuchten-Modi bieten Vielseitigkeit**
- **Robuste Konstruktion aus eloxiertem Aluminium in Luftfahrtqualität für ausgezeichnete Haltbarkeit**

LED-Taschenlampe RS Pro, 300 lm

RS Best.-Nr. 186-4624



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die wasserdichte LED-Taschenlampe von RS Pro ist eine leistungsstarke Taschenlampe mit Zoomfunktion, die sich ideal für die Erstellung einer hellen Lichtquelle in einer Vielzahl von Umgebungen eignet. Die Taschenlampe verfügt über eine leistungsstarke weiße Cree-LED-Lampe mit 2600 Lumen und 5 Lichteinstellungen einschließlich Hoch-, Mittel-, Tief-, Strobe- und Sicherheitsleuchte, die eine vielseitige Taschenlampe für eine Vielzahl von Anwendungen bietet .

Allgemeine

Lampentyp	LED
Leuchtkraft	2600lm
Bereich	400m
Strahltyp	Flutlicht bis Punkt
Schaltmodi	Hoch, Niedrig, Mittel
Gehäusematerial	Aluminium
Antikorrosiv	Nein
Sturzfestigkeit	1m
Gefahrenbereich	Nein
Anwendungen	Kfz-Wartung, Gesundheitswesen, Heimwerker und Camping

Modusspezifikationen

Parameter	Hoher Modus	Mittlerer Modus	Niedriger Modus/Stroboskop
Lichtleistung	2600lm	900lm	260lm
Laufzeit	2 Stunden	250 Stunden	9 hours/2hours
Strahldistanz	400m	322m	219m

Elektrische

Aufladbar	Nein
Batterien	9 x LR6 AA 1,5 V Alkaline Panasonic
Batterieanzeige	Nein

Mechanische

Länge	240mm
Tiefe	54.4mm
Gewicht (mit Batterien)	412g

Schutzkategorie

IP-Schutzart	IP67
---------------------	------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-Konformitätszertifikat
-----------------------------------	-----------------------------

