

保護カバー - HC-B 16-SD-FLU/FS-AL - 1644588


このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



HEAVYCON保護カバー、タイプB16、シングルロッキングラッチ付きベースエレメント用、押さえコード付き、IP65、ALU



基本情報

梱包	10 pc
GTIN	 4 017918 904906
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	80.45 g
関税	85389099
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

コード固定穴径	30 mm
---------	-------

環境条件

保護等級	IP65
使用周囲温度	-40 °C ... 125 °C

その他

タイプ	B16
型式	シングルロッキングラッチ付きベースエレメント用
部材	アルミ、ダイカスト
シールあり	なし
接続	保護カバーのガイドピンは、キーイングソケット、ピン、ボルトを使用するときは、取り外す必要があります。

保護カバー - HC-B 16-SD-FLU/FS-AL - 1644588

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440208

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	39121712

認証

認証

認証

EAC

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

EAC

図面

保護カバー - HC-B 16-SD-FLU/FS-AL - 1644588

外形寸法

