

NUMBER 917241

三軸投影(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

回路番号
CIRCUIT NO.

33.6

D-3500
AMP

5.08XN

21.52

B

A

列番号

ROW ID

回路番号

CIRCUIT NO.

+0.2
-0.5
C

4

5


REF
2.5

HEIGHT



3-917241-8
3-917241-6 ONLY

2

1



パネル加工推奨寸法図
RECOMMENDED PANEL LAYOUT




NOTES

- 1 MATERIAL: GLASS FIELD THERMO PLASTIC, POLYESTER
COLOR: BLACK
2 PANEL ATTACHMENT RECOMMENDATION M3 SCREW

注記

- 1 材料: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色: 黒色
2 パネル取付推奨ネジ M3



OBSOLETE	SUPERSEDED BY 917241-8
OBSOLETE	SUPERSEDED BY 917241-6

20	72	63	52.8	53.8	35.56	8.64	9	3-917241-8
12	52	43	32.48	33.4	15.24	8.8	5	3-917241-6
20	72	63	52.8	53.8	35.56	8.64	9	917241-8
12	52	43	32.48	33.4	15.24	8.8	5	917241-6
20	72	63	52.8	53.8			9	2-917241-0
12	52	43	32.48	33.4			5	1-917241-2
POS 極数	寸法							型番
DIMENSION	A	B	C	D	E	F	N	PART NUMBER

TE Connectivity

適合電線範囲(WIRE RANGE)	被覆外径(INSULATION DIA.)	名称(NAME)	パネルマウントタイプタブハウジング ダイナミック D3500 シリーズ用 WIRE TO WIRE PANEL MOUNT TYPE TAB HSG FOR DYNAMIC 3100(DOUBLE ROW)
mm ² (AWG)	mmφ	仕上(FINISH)	
材料(MATERIAL) 注記参照 SEE NOTES		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	10mm以下 : ±0.2 10mm以上30mm以下 : ±0.25 30mm以上100mm以下 : ±0.3 角度 : ±3°
DR. 13/OCT/94 K.IKEDA	DE. 13/OCT/94 K.IKEDA	LOC 番号(No.)	B J C-917241
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR. 17/OCT/95 S.MANABE	APP. 17/OCT/95 S.MANABE	尺貫(SCALE) NON REV. D1 SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面