

## TYROLA



GRÖßEN 35-48

### ESD-Sicherheits-Boot

- 4,5 mm-Stollen für sicheren Halt auf jedem Untergrund
- 2-Komponenten-Schaft mit orangefarbenen Einsätzen für eine designorientierte Note
- Hinten reflektierender Einsatz für bessere Sichtbarkeit
- ESD-Schuh Parade: 2-15 MΩ



■ 2844 Schwarz

### ZUSAMMENSETZUNG

Obermaterial	Nappaleder + Mikrofaser
Futter	Textil
Schutzkappe	Polycarbonat
Einlegesohle	Maschen auf Schaumstoff PU ESD. Entfernbar. Anatomisch. Antibakteriell. Antifungizid.
Durchtrittssichere Sohle	Nichtmetallisch
Sohle	Polyurethan mit Bi-Dichte
Gewicht Größe 37*	470g
Gewicht Größe 42*	590g

\* Gewicht pro Fuß

### DAS + EXKLUSIVE PARADE-TECHNOLOGIEN



Das Design der Sohle erhält die natürliche Wölbung des Fußes für mehr Komfort und weniger Ermüdung im Stehen.



Ein exklusives Design, das „an Ihrer Stelle“ die Stöße einsteckt und Ihnen in der restlichen Zeit mehr Komfort schenkt.



Eine eingekapselte Luftblase absorbiert die beim Gehen entstehenden Mikrostoße.

### S3 FEUCHT UND UNTERGRUND GEFÄHRLICH • NORM : EN ISO 20345 : 2011

	Schutzkappe (200 J)
<b>P</b>	Durchtrittssichere Sohle
<b>SRC</b>	Rutschfeste Sohle **
<b>E</b>	Stoßabsorption
<b>A</b>	Antistatisch
<b>FO</b>	Resistent gegen Kohlenwasserstoff
<b>WRU</b>	Wasserabweisendes Schaftmaterial

### DAS + ZUSATZFUNKTIONEN



Antimagnetisch



Elektrostatische Ableitung

\*\*

REIBUNGSKOEFFIZIENT SCHUHGRÖSSE 42	FUß		FERSE	
	NORM	PARADE	NORM	PARADE
SRA Rutschfest Keramik/ Natriumlarlylsulfat (Seifenlösung)	0,32	0,37	0,28	0,34
SRB Rutschfest Stahl/Glycerin (Öl)	0,18	0,27	0,13	0,14