MODULO IN SPUGNA BICOLORE ASSORTITO (22 PZ)



519 M 613CEAX

NEW!

Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	Peso kg
U05191068	415x188x45	3,2

Composizione

Articolo	Pezzi	Misure
 235 1/2 X - Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip	17	8-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-21-22-24-27-30-32
236 1/2 - Prolunghe	2	125-250

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 237 A 1/2 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
 240 1/2 N - Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	-
 241 1/2 - Snodo cardanico	1	-
 519 M 613CEAXV - Modulo in spugna bicolore vuoto	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.