



BFC866



Bloc différentiel double sortie 4P 63A 300mA type AC 50/60Hz

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	Gauche
Nombre de pôles	4

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V

Courant électrique

Courant différentiel assigné	300 mA
Courant assigné nominal	63 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
---	-----------------

Dimensions

Hauteur	102 mm
Largeur	52,50 mm
Profondeur	70 mm