

CARATTERISTICHE

- **Vetro trasparente**
- **Eccellenti proprietà di abrasione e corrosione**
- **Buona flessibilità**
- **Formulazione in PVC a bassa tossicità e inodore che riduce la contaminazione dell'acqua potabile**
- **Conformità CE per applicazioni alimentari**
- **Adatto per l'uso con alcol, benzina, oli, grassi e solventi**
- **Estremamente resistenti a un'ampia gamma di acidi e alcali**

Tubo flessibile in PVC RS Pro, trasparente, diametro esterno 6mm, lungo 25m, raggio di curvatura 54mm, varie applicazioni

Codice RS: 914-5515



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Tubo in PVC trasparente RS Pro adatto per applicazioni a bassa pressione nel settore alimentare e industriale. Questo tubo è realizzato in materiali di alta qualità e a bassa tossicità per offrire un'eccellente chiarezza, flessibilità e durata in un'ampia gamma di temperature.

Specifiche generali

Materiali	PVC
Colore	Chiaro
Rinforzato	No
Dimensioni nominali	5mm x 8mm
Morbidezza del materiale	Approvazione BSS45 FDA
Infiammabilità	Autoestinguente
Applicazione	Applicazioni industriali generiche; scientifiche; farmaceutiche; mediche

Specifiche meccaniche

Diametro interno	3mm
Diametro esterno	6mm
Lunghezza	25m
Raggio di curvatura	54mm
Peso per metro	0.030kg
Peso coil	1.91kg

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio minima	-15°C
Temperatura di esercizio massima	+60°C

Omologazioni

Conformità/certificazioni	Conformità RoHS
---------------------------	-----------------

