



ACCENT



EUROline

**2270**  **BERNSTEIN** Accent

9-teiliger Satz ableitfähiger Werkzeuge mit hochglanz stahlpolierten Zangen. **Gewicht:** 0,360 kg

Nr.	Beschreibung der Einzelteile
3-601-13	Seitenschneider, 120 mm, mit Wate, für weichen Draht bis 1,5 mm Ø, für harten Draht bis 0,4 mm Ø, hochglanz-stahlpoliert, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblatfeder, mit ableitfähigen, schwarzen Handschutzhüllen
3-633-13	Spitzzange, 120 mm, glatte Greifflächen, hochglanz-stahlpoliert, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblatfeder, mit ableitfähigen, schwarzen Handschutzhüllen
4-601	Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 50 x 0,8 mm
4-603	Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 50 x 1,5 mm
4-621	Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 000, mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
4-623	Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 0, mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
5-191	Pinzette aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, mit abgerundeten Spitzen
6-661	TORX-Schraubendreher T 5, mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
6-663 L	TORX-Schraubendreher T 7, mit Loch mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze

**3-680**  **BERNSTEIN** EUROline-Conductive Zangen-Set

4-teiliger Satz ableitfähiger Zangen aus der Serie EUROline-Conductive **Gewicht:** 0,390 kg

Nr.	Beschreibung der Einzelteile
3-651-15	Mini-Seitenschneider EUROline-Conductive, 120 mm, Miniwate, für weichen Draht bis 1,5 mm Ø, mittelharten Draht bis 0,8 mm Ø, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblatfeder, hochglanzbrüniert, ableitfähige zweifarbige Handschutzhüllen
3-672-15	Spitzschneider EUROline-Conductive, 130 mm, Miniwate, für weichen Draht bis 0,8 mm Ø, Schneide 20° abgewinkelt, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblatfeder, hochglanz-brüniert, ableitfähige zweifarbige Handschutzhüllen
3-682-15	Flachzange EUROline-Conductive, 130 mm, glatte Greifflächen, Ausführung wie vor
3-683-15	Spitzzange EUROline-Conductive, 130 mm, glatte Greifflächen, Ausführung wie vor

4-teiliger Satz ableitfähiger Zangen aus der Serie TECHNICline in einem handlichen Reißverschluss-Etui aus schwarzem leitfähigem Kunstleder für höchste Qualitätsansprüche

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Gewicht: 0,400 kg
3-963-15	Mini-Seitenschneider TECHNICline, 120 mm, völlig ohne Schneidwate, für weichen Draht bis 1,3 mm Ø, mittelharten Draht bis 0,7 mm Ø, geschraubtes Präzisionsgelenk, Doppelblattfeder, reflektionsfreie Oberfläche, ableitfähige zweifarbige Handschutzhüllen	
3-971-15	Seitenschneider TECHNICline, 125 mm, mit Schneidwate, für weichen Draht bis 1,6 mm Ø, mittelharten Draht bis 1,0 mm Ø, harten Draht bis 0,5 mm Ø, geschraubtes Präzisionsgelenk, Doppelblattfeder, reflektionsfreie Oberfläche, ableitfähige zweifarbige Handschutzhüllen	
3-992-15	Flachzange TECHNICline, 130 mm, glatte Greifflächen, Ausführung wie vor	
3-683-15	Spitzzange TECHNICline, 140 mm, lange glatte Greifflächen, Ausführung wie vor	



3-970

## SEITENSCHNEIDER, TELEFON- UND KOMBINATIONS-ZANGEN

eingelegtes Gewerbe, verchromt-poliert, mit ableitfähigen, schwarzen Handschutzhüllen

Nr.	Länge mm	Kopfbreite mm	Ausführung	Schneidwerte			Gewicht g
				Draht weich	mm mittel	Ø hart	
<b>Seitenschneider</b>							
schwedische Form							
3-133-13	145	19	Spezialstahl		2,5	1,25	155
<b>Telefonzange</b>							
oval-spitz, lange gerade Backen, mit Schneide für harten Draht							
3-245-13	200	18,5	Greifflächen mit Hieb				180
<b>Kombinationszange</b>							
mit Drahtschneider, für harten Draht							
3-732-13	165	23	Greifflächen mit Hieb				185



3-133-13



3-245-13



3-732-13



## 3-960 BERNSTEIN<sup>®</sup> ESD-Zangen-Set

4-teiliger Satz schwarz-brüniertes Zangen, mit ableitfähigem, schwarzem Handschutz, im Etui aus Nylon-Gewebe



3-960

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Gewicht: 350 g
3-901-7	Seitenschneider, 120 mm mit Schneidewate, für weichen Draht bis 1,5 mm, für harten Draht bis 0,4 mm Ø	
3-906-7	Spitzschneider, 125 mm, mit winklig abgebogener Spitze und Schneide, Miniwate, zum bündigen Schneiden, für weichen Draht bis 0,8 mm Ø	
3-932-7	Flachzange, 120 mm	
3-933-7	Spitzzange, 125 mm	

## 3-650 BERNSTEIN<sup>®</sup> ESD-Zangen-Set

5-teiliger Satz stahlpolierter Zangen mit ableitfähigem, schwarzem Handschutz im praktischen Tischständer aus leitfähigem Material



3-650

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Gewicht: 350 g
3-601-13	Seitenschneider, 120 mm Miniwate, für weichen Draht bis 1,5 mm Ø, für harten Draht bis 0,4 mm Ø	
3-631-13	Rundzange, 120 mm, glatte Greifflächen	
3-632-13	Flachzange, 120 mm, glatte Greifflächen	
3-633-13	Spitzzange, 120 mm, glatte Greifflächen	
3-634-13	Spitzzange, abgewinkelt, 120 mm, glatte Greifflächen	