

✓	Prozessanschluss	WCJ	Gewinde ISO228 G3/4, 316L
✓	Sensordesign	2	Max. Prozesstemperatur 100oC/212oF
✓	Elektrischer Anschluss	U	Ventilstecker ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl.
✓	Sensortyp	AA	Kompaktversion 316L Ra<3,2um/126uin
✓	Energieversorgung; Ausgang	4	10-30VDC; 3-Leiter PNP
✓	Zulassung	AA	Ex-freier Bereich