



Produkt - Datenblatt

Deutsch

Stock No: 146-9092

# RS PRO DC Spannungs Datenlogger

DE



## Funktionen

- Speicher für 32000 Messungen
- Die Daten können zur grafischen Kurve durch PC-Software erstellt werden
- Wählbare Abtastzeit: 400Hz (2.5 ms), 0.0025 s, 2S, 5S, 10s, 30S, 1M, 5M, 10m, 30M, 1H, 2hr, 3Hr, 6Std., 12Std., 24Std
- Dreifach-LED-Licht (rot, gelb und grün) zur Anzeige des laufenden Zustands
- Die gesammelten Daten können per USB-Schnittstelle auf die PC-Software heruntergeladen werden
- Niedrige und hohe Alarmwerte können von den Benutzern eingestellt werden.
- Zwei Modi (automatisch und manuell) zur Aktivierung der Datenprotokollierung
- Messgenauigkeit (volle Skala):  $\pm 0.5\%$
- Messbereich: 0-30V
- Niedrige Batterieanzeige
- Betriebstemperatur: 32 bis 122°F (0 bis 50°C)
- Lagertemperatur: -4 bis 140°F (-20 bis 60°C)
- Feuchtigkeit in Betrieb: < 80% RH
- Feuchtigkeit in Lagerung: < 80%RH
- Gewicht 20g
- Größe 130x30x25mm