

特点

- CM% 测量功能
- 测量和保持功能
- 无针测量
- 自动校准
- 高频率感应技术

RS PRO RS-128M 湿度计， 100% 最大测量

RS 库存号： 146-9082



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

— Introducing the RS PRO 多功能湿度计是一种高度可靠的设备，用于快速有效地测量各种材料中的含水量，包括木材，石膏和混凝土。RS PRO 湿度计采用无引脚技术，可在不损坏材料表面的情况下进行准确的湿度测量，使其成为易于使用的非侵入式工具，可测量含水量。

一般规格

型号	RS-128M
仪表类型	无引脚
测量原理	材料水分
显示类型	数字
分辨率	0.1%
穿透力长度	20mm 到 40mm
自动关闭电源	是的
保持功能	是的
应用	木材 / 混凝土 / 石膏 / 干草 / 熨平板

电气规格

电源	电池
随附电池	是的
电池类型	AAA

机械规格

外壳材料	塑料
尺寸	63 毫米 x 30 毫米 x 242 毫米
宽度	63mm
长度	30mm
高度	242mm
重量	226g

认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------



Moisture Table of Comparison

Construction Material	Display(Unit)	Moisture Status
Gypsum	< 30	Dry
	30 ~ 60	Risk
	> 60	Wet
Cement	< 25	Dry
	25 ~ 50	Risk
	> 50	Wet
Wood	< 50	Dry
	50 ~ 80	Risk
	> 80	Wet

Specification

Measuring Range	0.0 ~ 100.0
Penetration Depth	20 ~ 40mm
Resolution	0.1
Battery	Three"AAA" Batteries