



FRANÇAIS

Fiche Technique

RS Pro

RS Stock No:
898-7176 / 898-7188 /
898-7185 / 898-7182



Code douane : 4016999790

RS Stock No	EAN	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Limitation vitesse (km/h)	Ø passe-câbles (mm)	Poids (kg)
898-7176	3321360017338	250 (x2)	350	50	25-30	27	9,40
898-7188	3321360017321	250 (x2)	400	70	10-15	27	14,50
898-7185	3321360017338	200 (x2)	350	50	25-30	27	4,90
898-7182	3321360017345	220 (x2)	400	70	10-15	27	8,40

- **Fabriqué en** : caoutchouc
- **Coloris** : noir et jaune

Caractéristiques :

- Ralentisseur modulable – lot de 2 éléments
- Embouts pour ralentisseur modulable – lot de 2 éléments
- A utiliser sur voie privée telles que zones de parking, garages, centres commerciaux etc...
- Liaison simple et rapide entre éléments grâce aux queues d'aronde inversées
- 4 réflecteurs par élément
- Passe câble $\varnothing 27$ mm intégré
- Résistant aux UV
- Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures



ENGLISH

Datasheet

RS Pro

RS Stock No:
898-7176 / 898-7188 /
898-7185 / 898-7182



Customs : 4016999790

RS Stock No	EAN	Length (mm)	Width (mm)	Height	Speed limitation (km/h)	Diameter cable groove (mm)	Weight (kg)
898-7176	3321360017338	250 (x2)	350	50	25-30	27	9,40
898-7188	3321360017321	250 (x2)	400	70	10-15	27	14,50
898-7185	3321360017338	200 (x2)	350	50	25-30	27	4,90
898-7182	3321360017345	220 (x2)	400	70	10-15	27	8,40

- **Made of:** rubber
- **Colours:** black and yellow

Specifications :

- Modular speed bump – set of 2 elements
- Ending parts for modular speed bump – set of 2 elements
- For use on private roads such as parking areas, garages, shopping malls etc....
- Simple and fast connection between elements thanks to inverted dovetails
- 4 reflectors per element
- Integrated cable groove \varnothing 27 mm
- UV resistant
- Avoid prolonged contact with hydrocarbons



ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS Pro

RS Stock No:
898-7176 / 898-7188 /
898-7185 / 898-7182



Aduanas : 4016999790

RS Stock No	EAN	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Limite de velocidad (km/h)	Ø Pasacable (mm)	Peso (kg)
898-7176	3321360017338	250 (x2)	350	50	25-30	27	9,40
898-7188	3321360017321	250 (x2)	400	70	10-15	27	14,50
898-7185	3321360017338	200 (x2)	350	50	25-30	27	4,90
898-7182	3321360017345	220 (x2)	400	70	10-15	27	8,40

- **Hecho de:** caucho
- **Colores:** negro y amarillo

Características :

- Reductor de velocidad modular – lote de 2 elementos
- Terminaciones para reductor de velocidad modular – lote de 2 elementos
- Para uso en carreteras privadas como aparcamientos, garajes, centros comerciales, etc.....
- Conexión sencilla y rápida entre elementos gracias a las colas de milano invertidas
- 4 reflectores por elemento
- Pasacable integrado de $\varnothing 27$ mm
- Resistente a los rayos UV
- Evitar el contacto prolongado con hidrocarburos



DEUTSCH

Typenblatt

RS Pro

RS Stock No:
898-7176 / 898-7188 /
898-7185 / 898-7182



Zoll : 4016999790

RS Stock No	EAN	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Geschwindigkeitsbegrenzung (km/h)	Ø Kabelpass (mm)	Gewicht (kg)
898-7176	3321360017338	250 (x2)	350	50	25-30	27	9,40
898-7188	3321360017321	250 (x2)	400	70	10-15	27	14,50
898-7185	3321360017338	200 (x2)	350	50	25-30	27	4,90
898-7182	3321360017345	220 (x2)	400	70	10-15	27	8,40

- **Hergestellt aus:** Gummi
- **Farben:** schwarz und gelb

Merkmale :

- Modularer Fahrbahnschwelle – Satz von 2 Elemente
- Endstücke für modulare Fahrbahnschwelle – Satz von 2 Elemente
- Für den Einsatz auf privaten Straßen wie Parkplätzen, Garagen, Einkaufszentren etc.....
- Einfache und schnelle Verbindung zwischen den Elementen durch umgedrehte Verzahnungen
- 4 Reflektoren pro Element
- Integrierte Kabelpass \varnothing 27 mm
- UV-beständig
- Längeren Kontakt mit Kohlenwasserstoffen vermeiden