

MERKMALE

- Kabelbindern vertikal oder horizontal einfädeln
- Schnelle Installation
- Starker Klebesockel
- Schraubenlöcher für zusätzlichen Halt
- Einfache Kabelmontage

Selbstklebende natürliche Kabelbindermontage von RS Pro 19,5 mm x 19,5 mm, max. 4,6 mm. Kabelbinderbreite

RS Best.-Nr. 227-996



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese selbstklebende Kabelbinderbasis wurde als Ankerpunkt zum Anbringen von Kabeln an einer anderen Fläche mit einem Kabelbinder entwickelt. Für besseren Halt sind Montagelöcher für Schrauben vorhanden. Die 4-Wege-Bauweise ermöglicht es Ihnen, Kabelbinder entweder vertikal oder horizontal nach der Montage einzufädeln.

Allgemeine

Farbe	Natürlich
Material	Nylon 66
Minimale Betriebstemperatur	-28°C
Maximale Betriebstemperatur	48 °C
Menge	50
Brandverhalten	Selbstverlöschend
Selbstklebend	Ja
Befestigungsmethode	Klebstoff
Anwendung	Kabelmanagement und Kabelordnung

Mechanische

Länge	19.5mm
Breite	19.5mm
Durchmesser der Befestigungsbohrung	3.2mm
Breite der Kabelbinderaufnahme	4.6mm
Höhe	3.9mm

Zulassungen

Normen erfüllt	UL 94 V-2
-----------------------	-----------

