



RS PRO Polypropylène, Polyurethane Black, Red Castor Wheels, 75kg

171-8322

Corps de roue polypropylène, Bandage: mousse de polyuréthane injecté, roulement rouleaux

Fiche technique

| | |
|------------------------------|---------|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de bandage | 75 mm |
| Alésage - Ø | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 74 mm |
| Poids | 1.95 kg |
| Capacité de charge dynamique | 75 kg |
| Capacité de charge statique | 150 kg |

Les avantages en un coup d'œil

| | |
|---------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à l'oxydation. | ● ● ● ○ ○ |

