

MERKMALE

- Pozidriv® -Kopftyp für verbesserten Schraubendrehergriff
- Senkkopf für eine bündige Oberfläche
- Edelstahl A2
- Leicht zu reinigen
- Erfüllt DIN 7985-Standards

RS Pro, M2 Flachkopf, 6 mm Edelstahl POZIDRIV® A2 304

RS Best.-Nr. 914-1753



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Eine hochwertige Flachkopf-Maschinenschraube von RS Pro mit einer vielseitigen POZIDRIV® - Aussparung für einen hervorragenden Halt beim Festziehen. Diese Maschinenschraube hat ein metrisches Gewinde und besteht aus hochwertigem A2-Edelstahl mit hoher Abriebfestigkeit und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit.

Allgemeine

Kopfform	Senkkopf
Antriebstyp	POZIDRIV
Anwendungen	Geräte für die Lebensmittelverarbeitung und -herstellung, Haushaltsgeräte, Befestigungselemente und Befestigungen für Gebäude, medizintechnische Geräte, nicht salzhaltige Wasseranwendungen

Mechanische

Gewindegröße (metrisch)	M2
Länge metrisch	6mm
Werkstoff	Edelstahl
Edelstahlausführung	A2 304
Gewindesteigung	0.4mm
Kopfdurchmesser	3.80mm
Kopfhöhe	1.20mm
Technische Daten	DIN 965



d1	M1.6	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8
d2	3.00	3.80	4.70	5.60	6.50	7.50	9.20	11.00	14.50
k	<i>max.</i> 0.96	1.20	1.50	1.65	1.93	2.20	2.50	3.00	4.00
Recess	<i>no.</i> 0	1	1	1	2	2	2	3	4

