

Datasheet

Cable Stripper

RS 库存号 [161-186](#)



说明:

由高级钢材制成
双组件手柄，易于使用
经过 VDE 测试，符合 IEC 900 1000V
标准
德国制造
用于剥离带有塑料或橡胶绝缘层的单线、双线或细绞合导线
最大Ø 5.0 mm，相当于10 mm² 电缆横截面
带弹簧、可调式螺钉和锁紧螺母
剪切切削刃
镜面抛光头

规格:

最大尺寸: 5 mm
全长: 160 mm