

Allgemeine Angaben

IDNR	00143492
BSTNEU	0211-B-02,5-BB-MS-GM82-230/56-08 * JF01+KM86
BSTALT	
BEZ	2/2-WEGE-MAGNETVENTIL; DIREKTWIRKEND
Typ (TYP)	0211 - 0211
Wirkungsweise (WW)	B - 2/2-WEGE; IN RUHESTELLUNG GE ÖFFNET
Nennweite (DN)	02,5 - 2,5 MM
Dichtwerkstoff (DWST)	BB - NBR
Werkstoff (WKST)	MS - MESSING
Leistungsanschluss (LTA)	GM82 - G 1/4 MUFFE
Spannung (SP)	230 - 230 VOLT
Frequenz (FR)	56 - 50-60 Hz
Leistungsaufnahme (LEIS)	08 - 8 WATT
Variabler Code 1 (VAR1)	JF01 - STANDARDKABELKOPF
Variabler Code 2 (VAR2)	KM86 - TYPSCILD MIT FIRMENLOGO RS
COMPONENTS	
GMBH UND KUNDEN-BESTELLNUMMER	
SUBSTID	
CE_KZ	CE01

Technische Daten

DRUCK MAX. (BAR) (DRMAXBAR)	8
DRUCK MAX. (PSI) (DRMAXPSI)	115
DRUCK MIN. (BAR) (DRMINBAR)	0
DRUCK MIN. (PSI) (DRMINPSI)	0
ERFORDERL.STEUERDRUCK FUER MAX.MEDIUMSDRUCK (BAR) (STDRERFBAR)	
ERFORDERL.STEUERDRUCK FUER F.MAX.MEDIUMSDRUCK (PSI) (STDRERFPSI)	
STEUERDRUCK MAX. (BAR) (STDRMAXBAR)	
STEUERDRUCK MAX. (PSI) (STDRMAXPSI)	
STEUERDRUCK MIN. (BAR) (STDRMINBAR)	
STEUERDRUCK MIN. (PSI) (STDRMINPSI)	
KV-WERT (M ³ /H) (KV)	0.160
QNN-WERT (L/MIN) (QNN)	175
MASSE (KG) (MASSE)	0.400
MEDIUMSTEMP. MAX.(GRAD C) (MEDTEMPMAX)	+90
MEDIUMSTEMP. MIN.(GRAD C) (MEDTEMPMIN)	-10
UMGEBUNGSTEMP.MAX.(GRAD C) (UMGTEMPMAX)	+55
UMGEBUNGSTEMP.MIN.(GRAD C) (UMGTEMPMIN)	
DRUCK (DRUCK)	
EINSCHALTDAUER (%) (ESDAUER)	100
OEFFNUNGSZEIT MAX. (MS) (TOEFFMAX)	20
OEFFNUNGSZEIT MIN. (MS) (TOEFFMIN)	
SCHALTHAEUEFIGKEIT (1/MIN) (SH)	
SCHLIESSZEIT MAX. (MS) (TSCHLMAX)	30
SCHLIESSZEIT MIN. (MS) (TSCHLMIN)	