



DE SNELSTE, MEEST GEAVANCEERDE DRAAGBARE PRINTER OOI

DE M710

Meer snelheid. Minder gedoe.

Print 76 mm per seconde. Snijd labels automatisch.



Eén toestel. Talloze toepassingen.

Print op de sterkste labelmaterialen die er zijn.

Doe meer met deze tijdbesparende functies:

- ▶ Printsnelheid van 76 mm/sec
- ▶ Print 4500 labels met een volle batterij
- ▶ Bestand tegen een val van 1,2 m, opwaaiend zand en stof
- ▶ Gebruik het toetsenbord, uw smartphone en de "Expreslabels"-app of de software om labels te printen
- ▶ Print tekst, barcodes, vormen en afbeeldingen
- ▶ Labels opslaan, delen, en data importeren



KRIJG MEER GEDAAN MET:



**RAZENDSNELLE
PRINTSNELHEDEN**



**FLEXIBILITEIT OP
LOCATIE**



**MEER DAN 60
MATERIAALOPTIES**

DE M710

Print meer labels
IN DE HELFT VAN DE TIJD

Pure perfectie op elke werkplek

Optimaliseer uw prestaties met Brady-materialen



SLIMME ROLLEN

- Krijg de klus geklaard met meer dan 50 kwalitatieve materialen en meer dan 1300 labelopties.



BULKROLLEN

- Bespaar meer – koop in bulk: meer dan 14 materialen en meer dan 200 labelopties.



GEPERSONALISEERDE OPTIES

- Specifieke noden? Geniet van onbeperkte personalisatie in 70+ verschillende labelmaterialen.



Geniet van een premium labelingervaring met geoptimaliseerde Brady Authentic-materialen

Authentic-materialen werken naadloos met Brady-printers voor geavanceerde prestaties en betrouwbaarheid die u niet krijgt met materialen van anderen. Wij ondersteunen u met het meest uitgebreide assortiment kleuren, afwerkingen en gerichte toepassingen in de sector. Werk authentiek. Werk beter met Brady.

Doelgerichte materialen voor al uw toepassingen

Enkele M710-labelmaterialen die u moet kennen

Voor alle beschikbare materiaallopties, ga naar bradyeurope.com/M710materials



Draad en kabel



Datacom



Veeleisende omgevingen



Componenten en apparatuur



Veiligheid en gebouwen

Alle weersomstandigheden	Vinyllabels voor alle weersomstandigheden (B-595)				
Hittekrimpend	PermaSleeve hittekrimpende labels (B-342)				
Wikkellabels	Zelfflaminerende vinyl wikkellabels (B-427)				
Multifunctioneel	Multifunctionele polyesterlabels voor veeleisende omgevingen (B-423)				
Bestand tegen reinigingsprocessen	Metaaldetecteerbare ToughWash-labels bestand tegen agressieve reinigingsprocessen (B-854)				
BradyGrip	Labels van BradyGrip bedrukbaar klijtmateriaal met VELCRO Brand klijtmateriaal (B-414)				
Laag halidegehalte	Multifunctionele polyesterlabels met laag halidegehalte (B-569)				
Lage temperaturen	Multifunctionele polyesterlabels voor lage temperaturen (B-549)				

= Uniek Brady-materiaal

► Meer informatie op bradyeurope.com/M710 of scan om de overzichtsvideo te bekijken



Specificaties van de M710-printer

Eigenschappen	
Printtechnologie	Thermische Transfert
Printresolutie (dpi)	300
Printsnelheid (mm/sec)	76,20
Kleurencapaciteit	Eenkleurig
Continue vs. gestanste labels	Continue & gestanste
Max. labelbreedte (mm)	50,80
Max. printlengte (mm)	1016,00
Aansluitmogelijkheden	Met kabel Autonoom gebruik Bluetooth op bepaalde modellen Wifi op bepaalde modellen
Ondersteunde telefoons en tablets	Android-toestellen met Android OS 6+ iPhone met iOS 10+ Alleen van toepassing op modellen met wifi en Bluetooth.
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Express Labels Mobile App Windows gebaseerd stuurprogramma voor software-programma's van derde partijen
Barcodes	QR-code Data Matrix Code 128 Code 39 Meer via Brady Workstation EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 van 5 UPC-A UPC-E Meer via software Meer via Brady Workstation
Ingebouwde symbolen	500+
Fysieke eigenschappen	
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	240,03 x 345,20 x 116,75
Gewicht (kg)	2,45
Indicatoren op het scherm	Levensduur van batterij Herkenning van printlint- en labelartikelnummer Resterend printlint Resterend materiaal Foutmelding
Snijmes	Automatisch snijmes
Garantie	2 jaar
Valtest	Bestand tegen een val van 1,2 meter Zand en stof



M710 labelprinterkit

Artikelnr.	Omschrijving
317814	M710 AZERTY
322912	M710 AZERTY EU + Brady Workstation Suite
322915	M710 AZERTY EU wifi, BT + Brady Workstation Suite
317815	M710 AZERTY wifi, BT
322918	M710 CYRILLISCH EU wifi, BT + Brady Workstation Suite
317817	M710 CYRILLISCH wifi, BT
317810	M710 QWERTY EU
322911	M710 QWERTY EU + Brady Workstation Suite
317811	M710 QWERTY EU wifi, BT
322914	M710 QWERTY EU wifi, BT + Brady Workstation Suite
317812	M710 QWERTY UK
322913	M710 QWERTY UK + Brady Workstation Suite
317813	M710 QWERTY UK wifi, BT
322917	M710 QWERTY UK wifi, BT + Brady Workstation Suite
317834	M710 QWERTY US
317835	M710 QWERTY US wifi, BT
322916	M710 QWERTZ EU wifi, BT + Brady Workstation Suite
317816	M710 QWERTZ wifi, BT

De printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een USB-kabel, snelstartgids, product-USB (met productinformatie en Windows-stuurprogramma), herlaadbare lithium-ionbatterij, AC-adapter, de Brady Workstation-ontwerpssoftware, een labelrolgeleider, een rol M7C-1000-595-WT en printlint M7-R6000.

Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
175664	Verharde draagkoffer voor M710 labelprinter
175665	Kabel USB-C naar USB type A
175673	Herlaadbare lithium-ionbatterij voor M510/M610/M710-printer
175674	Herlaadbare NiMH-batterij voor M510/M610/M710-printer
114886	Reinigingskit
147998	Labelrolgeleider
150619	Beschermtas voor draagbare printers

