

CARATTERISTICHE

- Resistente alle intemperie (IP67)
- Facile da installare e veloce da utilizzare
- Robusto e resistente
- In grado di gestire impieghi pesanti

Magnete per porta di controllo accesso con porta singola RS Pro, forza di tenuta 1200lb 12Vdc, 24V

Codice RS: 774-8235



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare

un prezzo eccezionale.

Descrizione del prodotto

Con un'impressionante forza di tenuta fino a 1200lbs, la nostra gamma RS Pro di alta qualità presenta questo blocco magnetico resistente e Durable in acciaio inox. È in grado di monitorare a distanza uno stato di blocco o sblocco delle portiere con un funzionamento rapido. L'applicazione include porte di sicurezza, laboratori, ingressi di edifici o qualsiasi altro ambiente in cui è necessario il funzionamento a distanza delle porte tramite magneti.

Specifiche generali

Tipo di porta	Porta singola
Funzionamento c.a. o c.c.	CC
Modalità di guasto	No
Applicazione	Meccanismi della macchina, bloccaggio porta/protezione e requisiti di bloccaggio/sbloccaggio a distanza

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione	12vdc, 24V c.c.
Assorbimento di corrente	460mA a 12Vdc (a temperatura di 20 °C)
Tolleranza tensione	±15%

Specifiche meccaniche

Forza di tenuta	1200lbs(545kg)
Profondità	40mm
Altezza	62mm
Lunghezza	220mm
Larghezza	220mm
Peso	5kg circa

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura ambiente di esercizio	Da -10 a 55 °C.
Temperatura superficiale del blocco	Temperatura corrente $\pm 20\%$ (quando l'alimentazione è attiva)

Categoria di protezione

Classe IP	• IP 67
------------------	---------

Omologazioni

Conformità/certificazioni	Certificato di conformità RoHS
----------------------------------	--------------------------------

