

PLC-BPT- 24DC/21RW - 继电器底座



2900261

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900261>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



适用于轨道交通应用的6.2 mm PLC底座端子，采用插拔式连接，不带继电器或固态继电器，范围： $0.7 \times U_N$ 至 $1.25 \times U_N$ ，温度范围：-25°C至+70°C，1个PDT，输入电压24 V DC

优势

- 防振和抗冲击能力符合IEC 50155
- 线圈和触点之间安全隔离
- 输入电压范围 $0.7-1.25 \times U_N$
- 温度范围：-25 °C ... +70 °C

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn