



A KLEIN TOOLS. COMPANY
WWW.ERGODYNE.COM



LOW-PROFILE HEAD PROTECTION

GUARDS AGAINST BUMPS, SCRAPES AND BRUISES WHEN WORKING IN CRAMPED SPACES



BUILT-IN LED LIGHTS

IMPROVES VISION CLOSE UP AT A DISTANCE OR IN THE DARK



DURABLE SHELL INSERT

IMPACT-RESISTANT ABS PLASTIC

COMFORTABLE FOAM LINING



BREATHABLE

FLANGED DESIGN MAXIMIZES AIRFLOW



MULTIPLE BRIM SIZES AND COLOR OPTIONS

LONG BRIM (31N/80MM)

SHORT BRIM (29N/50MM)

HEAD CIRCUMFERENCE	HAT SIZE
ONE SIZE FITS MOST	UP TO US 7.5

REFLECTIVE ACCENTS

KEEPS WEARERS SAFE AND SEEN



Pour plus d'informations et des images en taille réelle, visitez

<https://www.ergodyne.com/skullerz-8960-bump-cap-led-lighting-technology.html>

Casquette Skullerz 8960 - Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES

- PROTECTION DE LA TÊTE À PROFIL BAS – Protège contre les chocs, les éraflures, les contusions et autres blessures mineures à la tête
- ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ – Les lumières LED sous le bord émettent 48 lumens pour 30 heures de visibilité mains libres dans l'obscurité (quatre piles lithium-ion CR2032 incluses)
- INSERT DE BOSSÉ AMOVIBLE – Coque en plastique ABS résistant aux chocs avec doublure en mousse pour une protection confortable
- RESPIRANT – La conception à bride maximise le flux d'air pour un port toute la journée

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR DU BORD

COURT - 2 POUCES (50 MM), LONG - 3 POUCES (80 MM)

FERMETURE

CROCHET ET BOUCLE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INSERT RESPIRANT ET AMOVIBLE

TYPE DE PRODUIT

CASQUETTE ANTI-HEURT

PROTECTION

VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

RISQUE/BLESSURE

BLESSURE À LA TÊTE, FAIBLE VISIBILITÉ

NORMES/CONFORMITÉ

EN812-2012

STYLE

À BORDS

VENTILATION

NON VENTILÉ

COMMANDES MULTIPLES

COMMANDEZ EN MULTIPLES DE :

1

ARTICLES

ARTICLE #	COULEUR	TAILLE
23370	NOIR	BORD COURT
23373	MARINE	BORD COURT
23374	NOIR	BORD LONG
23375	MARINE	BORD LONG
23377	CITRON VERT	BORD COURT
23379	CITRON VERT	BORD LONG