

Cloison de séparation sans vis H50 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 24mm et longueur 3m - finition GS



REF. 4 815 34

P31

LEGRAND CABLE
MANAGEMENT

31,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Cloison de séparation sans vis H50 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 24mm et longueur 3m - finition GS

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Longueur = 3030mm
- Finition Galvanisation suivi du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.
- Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.
- Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.

Les + installation

Composant automatique sans vis.

Les + utilisation

La dérivation aide à maintenir séparé les câbles de courant faible et les câbles électrique.

Recommandations / restrictions d'usages

C1 (Classe de corrosion selon ISO 9223)

Installation intérieure pour infrastructure fermée types bureaux édifices publics magasins - Puissance VDI supervision VMC

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de cloison	50 mm	Adapté à un caniveau de câble	Oui
Longueur	3000 mm	Maintien de fonction en cas d'incendie	Non
Modèle	Profil L	Matériau	Acier
Perforation de fixation	Oui	Acier inoxydable, décapé	Non
Type de fixation	Filetable	Qualité du matériau	Autre
Adapté à un caniveau à grille	Non	Type de traitement de la surface	Galvanisé en continu
Adapté à une échelle de câble	Non	EAN/Gencode	3414971893108

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.