



TECHNISCHE DATEN

OZZYJUICE® SW-6: ENTFETTUNGSLÖSUNG FÜR AUSGEWÄHLTE METALLE

OzzyJuice® SW-6 Select Metals Degreasing Solution ist eine einzigartige Mischung aus pH-neutralen Emulgatoren und Tensiden, die keine Lösungsmittel enthält. Die OzzyJuice®-SW-6-Lösung ist spezifisch so formuliert, dass sie sich leicht und schlierenfrei von Metalloberflächen abspülen lässt. Außerdem ist sie nicht korrosiv gegenüber einer breiten Auswahl an Gelb- und Eisenmetallen, wie Kupfer, Kobalt, Silber, Magnesium, Nickel, Aluminium, Titan, Kadmium, Eisen und Stahl.



MERKMALE UND VORTEILE:

- NSF-A1-zertifiziert (161319)
- Bioremediatorisch
- pH-neutral
- Wasserbasiert
- Ungiftig, nicht reizend
- Kostengünstiger in der Anwendung als vergleichbare Lösungsmittelprodukte
- Reduziert die Befolgungskosten
- Mil-Spezifikation: Mil-PRF-29602A

ANWENDUNGEN:

Speziell für die Luft- und Raumfahrt, Waffen und ausgewählte Metalle

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Bei Bedarf wie geliefert in den SmartWasher® geben. Wenn der OzzyJuice®-Pegel im SmartWasher® zu niedrig ist, leuchtet die Signallampe auf; weitere Anweisungen finden sich in der Betriebsanleitung. Nicht unter 0 °C lagern. Das Produkt und der Behälter müssen in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und EU-Vorschriften entsorgt werden.

TYPISCHE PRODUKTDATEN

20-Liter-Eimer:	1032078
NSF A1:	161319
Aussehen:	klare Flüssigkeit
Verdunstungsrate:	sehr langsam
Flammpunkt:	ohne
pH:	7,0–8,0
Kunststoffsicher:	ja
Spezifische Dichte:	1,02
VOC (%):	1,7
Optimale Einsatztemperatur (°C):	40–46 °C

OZZYJUICE ENTFETTUNGS-/REINIGUNGSLÖSUNGEN

Rohöl:	Gut
Hydraulikflüssigkeit:	Ausgezeichnet
Motoröl:	Ausgezeichnet
Löt- und Flussmittel:	Gut
Lagerfett	Gut
Kfz-Schmierfett:	Ausgezeichnet
Harzprodukte:	Ausgezeichnet
Sattelpupplungsfett:	Gut
Kreosot:	Gut
Verdichtetes Fett:	Gut
Tierische Fette:	Ausreichend
Automobillack:	Gut
Eingebrannter Ruß:	Gut
Schneidöle:	Gut
Tinte/Toner:	Gut
Asphalt:	Ausreichend



Version Number: 2 Date of Issue: 28/04/2022 Date of Update: 29/10/2025

